

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с утопленной ручкой и кольцом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Стопорные шариковые штифты предназначены для быстрой и простой фиксации деталей. Запираемый вариант предотвращает непредусмотренное разъединение соединения.

Открыв замок с нажимным цилиндром ключом, можно разблокировать оба шарика и скрепить соединяемые детали. Когда замок с нажимным цилиндром вдавливаются вручную, шарики соединения надежно блокируются. Разблокировать шарики можно ключом.

Материал:

Стальные части, нержавеющая сталь.

Замок Zatak.

Ключ из оцинкованной стали.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Срезающее усилие, двухрезное (F) = S · t aB макс.

Приведенные значения срезающего усилия представляют собой расчетную разрушающую нагрузку. Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность стопорных шариковых штифтов для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые штифты, климатические условия, а также износ.


Замок с защелкой запирается на универсальный ключ. Все запирающие цилиндры можно открыть одним ключом. Запираемые стопорные шариковые штифты поставляются с двумя ключами.

По запросу:

Другие исполнения.

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с утопленной ручкой и кольцом

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	SW	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K1803.102208020	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	8	9,5	20	33	20	7,8	49,2	69,3	30,3	27,8	28	21	8	38
K1803.102208025	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	8	9,5	20	33	25	7,8	49,2	69,3	30,3	32,8	28	21	8	38
K1803.102208030	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	8	9,5	20	33	30	7,8	49,2	69,3	30,3	37,8	28	21	8	38
K1803.102208035	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	8	9,5	20	33	35	7,8	49,2	69,3	30,3	42,8	28	21	8	38
K1803.102208040	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	8	9,5	20	33	40	7,8	49,2	69,3	30,3	47,8	28	21	8	38
K1803.102208045	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	8	9,5	20	33	45	7,8	49,2	69,3	30,3	52,8	28	21	8	38
K1803.102208050	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	8	9,5	20	33	50	7,8	49,2	69,3	30,3	57,8	28	21	8	38
K1803.102210020	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	10	12	20	33	20	8,9	49,2	69,3	30,3	28,9	28	21	10	60
K1803.102210025	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	10	12	20	33	25	8,9	49,2	69,3	30,3	33,9	28	21	10	60
K1803.102210030	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	10	12	20	33	30	8,9	49,2	69,3	30,3	38,9	28	21	10	60
K1803.102210035	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	10	12	20	33	35	8,9	49,2	69,3	30,3	43,9	28	21	10	60
K1803.102210040	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	10	12	20	33	40	8,9	49,2	69,3	30,3	48,9	28	21	10	60
K1803.102210045	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	10	12	20	33	45	8,9	49,2	69,3	30,3	53,9	28	21	10	60
K1803.102210050	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	10	12	20	33	50	8,9	49,2	69,3	30,3	58,9	28	21	10	60
K1803.102210060	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	10	12	20	33	60	8,9	49,2	69,3	30,3	68,9	28	21	10	60
K1803.102212025	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	12	14,5	20	33	25	9,9	49,2	69,3	30,3	34,9	28	21	12	86
K1803.102212030	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	12	14,5	20	33	30	9,9	49,2	69,3	30,3	39,9	28	21	12	86
K1803.102212035	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	12	14,5	20	33	35	9,9	49,2	69,3	30,3	44,9	28	21	12	86
K1803.102212040	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	12	14,5	20	33	40	9,9	49,2	69,3	30,3	49,9	28	21	12	86
K1803.102212045	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	12	14,5	20	33	45	9,9	49,2	69,3	30,3	54,9	28	21	12	86
K1803.102212050	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	12	14,5	20	33	50	9,9	49,2	69,3	30,3	59,9	28	21	12	86
K1803.102212060	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	12	14,5	20	33	60	9,9	49,2	69,3	30,3	69,9	28	21	12	86
K1803.102212070	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	12	14,5	20	33	70	9,9	49,2	69,3	30,3	79,9	28	21	12	86
K1803.102212080	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	12	14,5	20	33	80	9,9	49,2	69,3	30,3	89,9	28	21	12	86
K1803.102216030	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	16	19	20	33	30	13,1	51,2	69,3	30,3	43,1	28	21	16	153
K1803.102216035	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	16	19	20	33	35	13,1	51,2	69,3	30,3	48,1	28	21	16	153
K1803.102216040	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	16	19	20	33	40	13,1	51,2	69,3	30,3	53,1	28	21	16	153
K1803.102216045	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	16	19	20	33	45	13,1	51,2	69,3	30,3	58,1	28	21	16	153
K1803.102216050	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	16	19	20	33	50	13,1	51,2	69,3	30,3	63,1	28	21	16	153
K1803.102216060	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	16	19	20	33	60	13,1	51,2	69,3	30,3	73,1	28	21	16	153
K1803.102216070	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	16	19	20	33	70	13,1	51,2	69,3	30,3	83,1	28	21	16	153
K1803.102216080	B	с ручкой с выемкой и кольцом	22	16	19	20	33	80	13,1	51,2	69,3	30,3	93,1	28	21	16	153

