

Пластмассовые грибовидные ручки с функцией обеспечения безопасности, с внутренней резьбой

Описание товара/фотография продукта



Захват путем нажатия
(функция безопасности)



Описание

Описание продукта:

Грибовидные ручки с функцией обеспечения безопасности препятствуют изменениям в месте зажатия в случае непредусмотренного открывания или закрывания.

В исходном состоянии ручка свободно поворачивается и не соединена с местом зажатия. Зацепление происходит только после нажатия ручки, и зажатие можно ослабить или затянуть.

Возврат в исходное положение выполняется непосредственно после отпускания ручки под действием пружины.

Материал:

Грибовидная ручка и вставка из усиленного термопласта.

Втулка из стали или нержавеющей стали.

Исполнение:

Сталь с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Преимущества:


Защита от непредусмотренного открывания или закрывания.

По запросу:

Специальное исполнение.

Пластмассовые грибовые ручки с функцией обеспечения безопасности, с внутренней резьбой

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Вид резьбы	Цвет основы	Материал компонента	Размер	D	D1	D2	D8	H	H1	H4	T	Число зубьев
K1811.32041	внутренняя резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	6	12
K1811.32051	внутренняя резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	6	12
K1811.40051	внутренняя резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	7,5	12
K1811.40061	внутренняя резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.40081	внутренняя резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.50081	внутренняя резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12
K1811.50101	внутренняя резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12
K1811.320484	внутренняя резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	6	12
K1811.320584	внутренняя резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	6	12
K1811.400584	внутренняя резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	7,5	12
K1811.400684	внутренняя резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.400884	внутренняя резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.500884	внутренняя резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12
K1811.501084	внутренняя резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12
K1811.132041	внутренняя резьба	чёрный RAL 9005	нержавеющая сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	6	12
K1811.132051	внутренняя резьба	чёрный RAL 9005	нержавеющая сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	6	12
K1811.140051	внутренняя резьба	чёрный RAL 9005	нержавеющая сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	7,5	12
K1811.140061	внутренняя резьба	чёрный RAL 9005	нержавеющая сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.140081	внутренняя резьба	чёрный RAL 9005	нержавеющая сталь	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.150081	внутренняя резьба	чёрный RAL 9005	нержавеющая сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12
K1811.150101	внутренняя резьба	чёрный RAL 9005	нержавеющая сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12
K1811.1320484	внутренняя резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	6	12

Пластмассовые грибовые ручки с функцией обеспечения безопасности, с внутренней резьбой

Обзор изделий

Номер заказа	Вид резьбы	Цвет основы	Материал компонента	Размер	D	D1	D2	D8	H	H1	H4	T	Число зубьев
K1811.1320584	внутренняя резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	6	12
K1811.1400584	внутренняя резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	7,5	12
K1811.1400684	внутренняя резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.1400884	внутренняя резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.1500884	внутренняя резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12
K1811.1501084	внутренняя резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12