


Петли из цинкового литья под давлением, с крепежным винтом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Петля из цинкового литья под давлением.

Ось из нержавеющей стали.

Болты крепежные из стали.

Исполнение:

Петля отпескоструенная, хромированная или черная.

Ось, без покрытия.

Болты крепежные, оцинкованные.

Указание:

Петли на вкладные двери.


Петли могут использоваться для установки справа и слева.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Чертежи



Обзор изделий

Петли из цинкового литья под давлением, с крепежным винтом

Петли из цинкового литья под давлением, с крепежным винтом

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D1	H	L	Угол поворота	S	F1 N	F2 N
K1899.052012121	хромированный	40	12,5	12,5	20	20	40	25	M5	9	12	180°	5	3650	2000
K1899.052012122	черный	40	12,5	12,5	20	20	40	25	M5	9	12	180°	5	3650	2000
K1899.062515151	хромированный	50	15	15	25	25	50	30	M6	11,5	12	180°	6	3650	2000
K1899.062515152	черный	50	15	15	25	25	50	30	M6	11,5	12	180°	6	3650	2000
K1899.063828281	хромированный	76	28	28	38	38	50	30	M6	11,5	12	270°	6	3650	900
K1899.063828282	черный	76	28	28	38	38	50	30	M6	11,5	12	270°	6	3650	900
K1899.062528151	хромированный	63	15	28	25	38	50	30	M6	11,5	12	270°	6	4450	850
K1899.062528152	черный	63	15	28	25	38	50	30	M6	11,5	12	270°	6	4450	850
K1899.083018181	хромированный	60	18	18	30	30	60	36	M8	15	14,5	180°	8	4500	4500
K1899.083018182	черный	60	18	18	30	30	60	36	M8	15	14,5	180°	8	4500	4500
K1899.083045181	хромированный	90	18	45	30	60	60	36	M8	15	14	270°	8	5500	2500
K1899.083045182	черный	90	18	45	30	60	60	36	M8	15	14	270°	8	5500	2500
K1899.086045451	хромированный	120	45	45	60	60	60	36	M8	15	14	270°	8	5500	1300
K1899.086045452	черный	120	45	45	60	60	60	36	M8	15	14	270°	8	5500	1300