

**Описание****Материал:**

Нержавеющая сталь 1.4401.

Указание:

Петли накладные дверные.

Петли могут использоваться для установки справа и слева.

Точками показана середина хода регулировки "L" для облегчения монтажа.

Это позволяет скомпенсировать и отрегулировать технологические допуски и зазор двери в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.


На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Принадлежности:

Винты с цилиндрической головкой DIN 6912 (M6) K1160.

Петли из нержавеющей стали, регулируемые

Чертежи



Обзор изделий

Петли из нержавеющей стали, регулируемые

Номер заказа	Тип формы	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	S	H	Перемещение L макс.	Угол поворота	F1 N	F2 N
K1900.07382121	-	76	21	21	38	38	7	10	60	34	8	15	4	180°	9000	1000