

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



чёрный шелковисто-матовый  RAL 9005	чёрный текстурированный матовый  RAL 9005	оранжевый чистый текстурированный матовый  RAL 2004	рапсово-жёлтый текстурированный матовый  RAL 1021
ярко-красный текстурированный матовый  RAL 3020	ярко-зелёный текстурированный матовый  RAL 6032	ярко-синий текстурированный матовый  RAL 5017	светло-серый текстурированный матовый  RAL 7035

Описание

Материал:

Рукоятка из 1.0401.

Другие стальные части, коэффициент прочности 5.8.

Исполнение:


Рычаг чёрное полимерное покрытие.

Стальные части воронёные.

Вывод из зацепления путем поднятия



Чертежи



Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий

Зажимные стальные рычаги с внутренней резьбой

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0752.1041	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.1051	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.1061	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.2061	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.2081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.3081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.3101	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.4101	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.4121	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.5121	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.5161	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.104181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.206181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.308181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0752.310187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.410181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.512181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

Указание(я) к данному товару

Описание зажимной рукоятки с внутренней резьбой:регулируемая рукоятка из нелегированной стали C15 (класс прочности 5.8). Ручка выдерживает большое усилие при закрывании и открывании, так как выполнена из прочной стали. Удобная ручка зажимного рычага имеет матовое порошковое покрытие и серийно выпускается красного и черного цвета. Матовое покрытие хорошо поглощает свет, препятствуя появлению бликов. Следующие размеры резьбы доступны со склада и могут быть заказаны онлайн: - зажимной рычаг M5- зажимной рычаг M6- зажимной рычаг M8- зажимной рычаг M10- зажимной рычаг M12- зажимной рычаг M16Управление зажимным рычагом с наружной резьбой:Наружная резьба заворачивается в ответную деталь с соответствующей внутренней резьбой. При подъеме рычаг высвобождается из зубчатого зацепления и может перемещаться в необходимое положение натяжки. Если отпустить зажимной рычаг, он автоматически зафиксируется.Использование зажимного рычага с наружной резьбой:Зажимной рычаг используется в качестве элемента управления преимущественно в промышленности, в станках или промышленных установках, а также во всех других областях, где требуется зажим, например в различных мероприятиях, в светотехнике, логистических системах или спортивных снарядах.