

Дуговые ручки из биополимера

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Биополимер, армированный древесным волокном, цвет натурального бука.
Биополимер, армированный стекловолокном, черно-серый.
Втулка из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Цвет натурального бука с древесными волокнами или черно-серый цвет.

Указание:

Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Хорошая химическая стойкость.
Подходит для использования на открытом воздухе (устойчивость к атмосферным воздействиям).

Данная бугельная ручка отличается большим объемом и улучшенной эргономикой.


Монтаж:

Форма А со стороны обслуживания.
Форма В с обратной стороны.

Преимущества:

Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Хороший баланс CO₂ по сравнению с полимерами на основе нефти.
Бережное отношение к истощаемым ископаемым ресурсам.
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии, восполняемых в рамках концепции устойчивого развития.
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).

Чертежи



Обзор изделий

Дуговые ручки из биополимера

Номер заказа	Форма	Цвет основы	Материал компонента	A	B	C	D	H	L	S	T	Допустимая нагрузка Н
K1060.101100052143	A	Бук натуральный	-	100	17	9,5	6	33	122	20	-	1000
K1060.101120062143	A	Бук натуральный	-	120	21	11,4	7	39	146	24	-	1000
K1060.101140082143	A	Бук натуральный	-	140	24	14,2	9	45	170	28	-	1000
K1060.10110005290	A	чёрно-серый RAL 7021	-	100	17	9,5	6	33	122	20	-	1000

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет основы	Материал компонента	A	B	C	D	H	L	S	T	Допустимая нагрузка Н
K1060.10112006290	A	чёрно-серый RAL 7021	-	120	21	11,4	7	39	146	24	-	1000
K1060.10114008290	A	чёрно-серый RAL 7021	-	140	24	14,2	9	45	170	28	-	1000
K1060.102100052143	B	Бук натуральный	нержавеющая сталь	100	17	9,5	M5	33	122	20	9	1000
K1060.102120062143	B	Бук натуральный	нержавеющая сталь	120	21	11,4	M6	39	146	24	12	1000
K1060.102140082143	B	Бук натуральный	нержавеющая сталь	140	24	14,2	M8	45	170	28	12	1000
K1060.10210005290	B	чёрно-серый RAL 7021	нержавеющая сталь	100	17	9,5	M5	33	122	20	9	1000
K1060.10212006290	B	чёрно-серый RAL 7021	нержавеющая сталь	120	21	11,4	M6	39	146	24	12	1000
K1060.10214008290	B	чёрно-серый RAL 7021	нержавеющая сталь	140	24	14,2	M8	45	170	28	12	1000