

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Биополимер, армированный древесным волокном, цвет натурального бука.
Биополимер, армированный стекловолокном, черно-серый.

Исполнение:

Цвет натурального бука с древесными волокнами или черно-серый цвет.

Указание:

Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).

Хорошая химическая стойкость.

Подходит для использования на открытом воздухе (устойчивость к атмосферным воздействиям).

Данная бугельная ручка отличается большим объемом и улучшенной эргономикой.

Монтаж:

Форма А со стороны обслуживания.

Преимущества:

Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).


Хороший баланс CO₂ по сравнению с полимерами на основе нефти.

Бережное отношение к истощаемым ископаемым ресурсам.

Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии, восполняемых в рамках концепции устойчивого развития.

Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Цвет основы	A	B	C	D	H	L	S	Допустимая нагрузка Н
K1060.101100052143	A	со сквозным отверстием	Бук натуральный	100	17	9,5	6	33	122	20	1000
K1060.101120062143	A	со сквозным отверстием	Бук натуральный	120	21	11,4	7	39	146	24	1000
K1060.101140082143	A	со сквозным отверстием	Бук натуральный	140	24	14,2	9	45	170	28	1000
K1060.10110005290	A	со сквозным отверстием	чёрно-серый RAL 7021	100	17	9,5	6	33	122	20	1000
K1060.10112006290	A	со сквозным отверстием	чёрно-серый RAL 7021	120	21	11,4	7	39	146	24	1000
K1060.10114008290	A	со сквозным отверстием	чёрно-серый RAL 7021	140	24	14,2	9	45	170	28	1000

