

Зажимы плоские, для Т-образного паза, из стали (набор)

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

закалённые и воронёные.

Указание:


Эти плоские зажимы позволяют фиксировать заготовки с очень небольшой высотой. Благодаря действию заклинивания зажимных кулачков заготовка прочно и надёжно фиксируется на столе станка. Н1 и Н3 при максимальной глубине Т-образного паза в соответствии с DIN 650. Для еще меньшего зажимного уровня при минимальной глубине паза зажимной элемент можно отшлифовать до размера Н3.

Зажимные усилия F и F1 достигаются благодаря оптимальной конструкции и использованию макс. момента затяжки крепежных болтов.


Поставка осуществляется по 2 штуки.

Объем поставки:

- 2 плоских зажима для Т-пазов.
- 2 крепежных болта DIN EN ISO 4762.
- 2 шестигранные отвертки ISO 2936.



Чертежи



Обзор изделий

Зажимы плоские, для Т-образного паза, из стали (набор)

Номер заказа	Ширина паза	B	B1	H мин.	H макс.	H1	H2	H3	L	L1	F кН	F1, кН	Вид упаковки
K1230.122	12	18	12	2,5	13,5	31	11	5	52	1,8	5	0,6	1 шт. = 1 пара
K1230.142	14	22	14	1,5	13,5	34	11	5	55	1,8	5,5	0,7	1 шт. = 1 пара
K1230.162	16	25	16	2,5	17	41	15	6	68	2,5	8	0,9	1 шт. = 1 пара
K1230.182	18	28	18	1,5	16	43	15	6	71	2,5	9	1	1 шт. = 1 пара
K1230.222	22	35	22	4,5	21,5	53	20	9	89	3	16	1,9	1 шт. = 1 пара

