



## Описание

**Материал:**

Алюминий.

**Исполнение:**

анодированы.

**Указание:**

Половины петель для панельных элементов и алюминиевых профилей.

Половины петель можно настроить по отдельности.

Возможность поворота на 360°.

Крепление винтами с потайной головкой согласно DIN 7991/ISO 10642.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.


**Принадлежности:**

Ось K2104.

Закрывающаяся пробка K2105.

## Половины петель из алюминия, внешнее прилегание

## Чертежи



## Обзор изделий

## Половины петель из алюминия, внешнее прилегание

Номер заказа	A1	A3	B2	B4	D	D1	D2	S	Количество отверстий	F1 N	F2 N
K2103.18502	10,5	18	50	30	5,3	10	6,1	4	2	100	150
K2103.23502	12,9	23,4	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.28502	15,2	27,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.36502	19,25	35,8	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.38502	20,2	37,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.43502	22,7	42,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.48502	25,2	47,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.58502	30,2	57,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150