

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из нержавеющей стали, удлиненные, стандартной упругости

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Гильза 1.4305.


шар 1.4034.

пружина 1.4310.

Исполнение:

Без покрытия. Закаленный шар.

Чертежи



Обзор изделий

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из нержавеющей стали, удлиненные, стандартной упругости

Номер заказа	D	D1	H	L	S	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0316.404	M4	2,5	0,8	16	2	4	10
K0316.405	M5	3	0,9	20	2,5	6	11
K0316.406	M6	3,5	1	25	3	9	13
K0316.408	M8	5	1,5	30	4	15	30
K0316.410	M10	6	2	35	5	20	35
K0316.412	M12	8	2,5	40	6	30	55
K0316.416	M16	10	3,5	45	8	65	125

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из нержавеющей стали, удлиненные, стандартной упругости

Обзор изделий
