

## Упорные захваты круглые, форма М

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

**Материал, конструкция:**

Форма М, сталь инструментальная, с рифлением из твёрдых сплавов, воронёная.

**Указание:**

Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.

Упорные захваты и втулки устанавливаются в следующие подвижные упоры:


Номер заказа K0285.117X022 до K0285.936X036

Номер заказа K0289.110X015 до K0289.924X100

Номер заказа K0291.120X030 до K0291.924X080

## Чертежи

Форма М  
грейфер с лысками,  
с рифлением из твёрдого сплава



## Обзор изделий

Номер заказа	G	D2	L3	Форма	D3	L5	C	E
K0385.10107	M5	10	10	M	7,9	6	4,5	4,75
K0385.10127	M5	10	12	M	7,9	8	6	4,75
K0385.12107	M5	12	10	M	9,5	6	4,5	4,75
K0385.12127	M5	12	12	M	9,5	7	6	4,75
K0385.16107	M6	16	10	M	12,7	6	4,5	4,75
K0385.16127	M6	16	12	M	12,7	8	6	4,75
K0385.20107	M6	20	10	M	15,9	6	4,5	4,75
K0385.20127	M6	20	12	M	15,9	8	6	4,75
K0385.25107	M6	25	10	M	19	6	4,5	4,75
K0385.25127	M6	25	12	M	19	8	6	4,75

