

Шпингалет из цинка, запираемый

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус и пусковой механизм из цинкового сплава под давлением.
Гайка из цинка.

Исполнение:

Корпус и пусковой механизм хромированные.
Гайка, без покрытия.

Указание:

Запираемый шпингалет может использоваться справа или слева с углом закрытия под 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде.

Крепежная гайка с одной стороны выполнена в виде заземляющей гайки с захватами.

С крышкой цилиндра из нержавеющей стали и защитой от пыли.

Запираемые шпингалеты поставляются в комплекте с двумя ключами. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом (закрытие 1333).

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.

* Размер А является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.


Принадлежности:

Выступы из стали, с упором K2218.

Ключ для шпингалета K1511.

Шпингалет из цинка, запираемый

Чертежи



Обзор изделий

Шпингалет из цинка, запираемый

Номер заказа	D	H	H2	S макс.	SW	Приведение в действие
K2216.18281	28	18	6,3	8	27	Ключ под единый замок
K2216.18321	32	18	6,3	8	27	Ключ под единый замок