

Шпингалет из цинка, запираемый, длинная конструкция**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Корпус и пусковой механизм из цинкового сплава под давлением.
Гайка из стали.

Исполнение:

Корпус и пусковой механизм хромированные.
Гайка, оцинкованная.

Указание:

Запираемый шпингалет может использоваться справа или слева с углом закрытия под 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде (кроме тех, которые имеют изогнутые вниз выступы). С крышкой цилиндра из нержавеющей стали и защитой от пыли.

Запираемые шпингалеты поставляются в комплекте с двумя ключами. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом (закрытие 1333).

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.


* Размер А является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Выступы из стали, с упором K2218.
Ключ для шпингалета K1511.

Шпингалет из цинка, запираемый, длинная конструкция

Чертежи



Обзор изделий

Шпингалет из цинка, запираемый, длинная конструкция

Номер заказа	D	H	H2	S макс.	SW	Приведение в действие
K2217.30321	32	30	4	20	27	Ключ под единый замок
K2217.50321	32	50	4	40	27	Ключ под единый замок