

**Описание****Материал:**

Сталь.

Исполнение:

оцинкованная сталь.


Указание:

*А в мм при длине корпуса Н=18 мм, Н=30 мм и Н=50 мм.

Принадлежности:

Шпингалет из цинка, запираемый K2216.

Шпингалет из цинка, запираемый, длинная конструкция K2217.

Чертежи**Обзор изделий**

Выступы из стали, с упором

Обзор изделий

Выступы из стали, с упором

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	A при длине корпуса H = 18	A при длине корпуса H = 30	A при длине корпуса H = 50	B B1 L	Подходит для шпингалетов KIPP
K2218.13506	с упором	изогнут вверх	6	18	38	19 8,1 35	-
K2218.13508	с упором	изогнут вверх	8	20	40	19 8,1 35	-
K2218.13510	с упором	изогнут вверх	10	22	42	19 8,1 35	-
K2218.13513	с упором	изогнут вверх	13	25	45	19 8,1 35	-
K2218.13514	с упором	изогнут вверх	14	26	46	19 8,1 35	-
K2218.13516	с упором	изогнут вверх	16	28	48	19 8,1 35	-
K2218.13518	с упором	прямой	18	30	50	19 8,1 35	-
K2218.13520	с упором	изогнут вниз	20	32	52	19 8,1 35	-
K2218.13522	с упором	изогнут вниз	22	34	54	19 8,1 35	-
K2218.13524	с упором	изогнут вниз	24	36	56	19 8,1 35	-
K2218.13526	с упором	изогнут вниз	26	38	58	19 8,1 35	-
K2218.13528	с упором	изогнут вниз	28	40	60	19 8,1 35	-
K2218.14504	с упором	изогнут вверх	4	16	36	19 8,1 45	-
K2218.14506	с упором	изогнут вверх	6	18	38	19 8,1 45	-
K2218.14508	с упором	изогнут вверх	8	20	40	19 8,1 45	-
K2218.14510	с упором	изогнут вверх	10	22	42	19 8,1 45	-
K2218.14513	с упором	изогнут вверх	13	25	45	19 8,1 45	-
K2218.14514	с упором	изогнут вверх	14	26	46	19 8,1 45	-
K2218.14516	с упором	изогнут вверх	16	28	48	19 8,1 45	-
K2218.14518	с упором	прямой	18	30	50	19 8,1 45	-
K2218.14520	с упором	изогнут вниз	20	32	52	19 8,1 45	-
K2218.14522	с упором	изогнут вниз	22	34	54	19 8,1 45	-
K2218.14524	с упором	изогнут вниз	24	36	56	19 8,1 45	-
K2218.14526	с упором	изогнут вниз	26	38	58	19 8,1 45	-
K2218.14528	с упором	изогнут вниз	28	40	60	19 8,1 45	-
K2218.14530	с упором	изогнут вниз	30	42	62	19 8,1 45	-
K2218.14532	с упором	изогнут вниз	32	44	64	19 8,1 45	-
K2218.14534	с упором	изогнут вниз	34	46	66	19 8,1 45	-
K2218.14536	с упором	изогнут вниз	36	48	68	19 8,1 45	-
K2218.14538	с упором	изогнут вниз	38	50	70	19 8,1 45	-
K2218.14540	с упором	изогнут вниз	40	52	72	19 8,1 45	-
K2218.14542	с упором	изогнут вниз	42	54	74	19 8,1 45	-