

Кольца для ключей, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4310 и 1.4401.


Исполнение:

без декоративного покрытия или вороненая.

Указание:

Подходит для стопорных тросов и предохранительных спиральных проводов, а также для стопорных шариковых штифтов, установочных пальцев и упорных штифтов с небольшим просверленным отверстием в рукоятке или с натяжным кольцом.

Чертежи



Обзор изделий

Кольца для ключей, нержавеющая сталь

Номер заказа	Вид стали	Поверхность корпуса	D	D1
K0367.15	1.4310	зачищенный	15	1.0
K0367.19	1.4310	зачищенный	19	1.0
K0367.23	1.4310	зачищенный	23	1.2
K0367.28	1.4310	зачищенный	28	1.7
K0367.115	1.4310	воронёный	15	1.0
K0367.119	1.4310	воронёный	19	1.0
K0367.123	1.4310	воронёный	23	1.2
K0367.128	1.4310	воронёный	28	1.7
K0367.215	1.4401	зачищенный	15	1.0
K0367.219	1.4401	зачищенный	19	1.0
K0367.223	1.4401	зачищенный	23	1.2
K0367.228	1.4401	зачищенный	28	1.7

