

Ручки с накаткой стальные части из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



чёрно-серый RAL 7021	чистый оранжевый RAL 2004	сигнально-зелёный RAL 6032	синий насыщенный RAL 5017
светло-серый RAL 7035	красный насыщенный RAL 3020	рапсово-жёлтый RAL 1021	

Описание

Материал:

Термопласт, цвет черно-серый.

Втулка или резьбовой палец из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Нержавеющая сталь, Без покрытия.


Указание на чертеже:

Форма D: резьбовой втулкой, без крышки

Форма K: резьбовой втулкой, с крышкой

Форма L: наружной резьбой

Чертежи



Обзор изделий

Ручки с накаткой

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	Размер	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0261.1105	D	-	1	M5	40	16,5	30	13	10	-
K0261.1106	D	-	1	M6	40	16,5	30	13	10	-
K0261.1108	D	-	1	M8	40	16,5	30	13	14	-
K0261.1208	D	-	2	M8	50	18	35	15	14	-
K0261.1210	D	-	2	M10	50	18	35	15	14	-
K0261.1310	D	-	3	M10	63	22	40	17	14	-
K0261.1312	D	-	3	M12	63	22	40	17	18	-
K0261.2105	K	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0261.21051	K	оранжевый RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0261.21052	K	ярко-зелёный RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0261.21053	K	синий RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0261.21055	K	светло-серый RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	10	-

Ручки с накаткой стальные части из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	Размер	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0261.21056	K	ярко-красный RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0261.21057	K	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0261.2106	K	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0261.21061	K	оранжевый RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0261.21062	K	ярко-зелёный RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0261.21063	K	синий RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0261.21065	K	светло-серый RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0261.21066	K	ярко-красный RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0261.21067	K	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0261.2108	K	чёрно-серый RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0261.21081	K	оранжевый RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	10	-
K0261.21082	K	ярко-зелёный RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	10	-
K0261.21083	K	синий RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	10	-
K0261.21085	K	светло-серый RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0261.21086	K	ярко-красный RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0261.21087	K	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0261.2208	K	чёрно-серый RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0261.22081	K	оранжевый RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0261.22082	K	ярко-зелёный RAL6032	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0261.22083	K	синий RAL5017	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0261.22085	K	светло-серый RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0261.22086	K	ярко-красный RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0261.22087	K	ярко-жёлтый RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0261.2210	K	чёрно-серый RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0261.22101	K	оранжевый RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0261.22102	K	ярко-зелёный RAL6032	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0261.22103	K	синий RAL5017	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0261.22105	K	светло-серый RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0261.22106	K	ярко-красный RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0261.22107	K	ярко-жёлтый RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0261.2310	K	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0261.23101	K	оранжевый RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0261.23102	K	ярко-зелёный RAL6032	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0261.23103	K	синий RAL5017	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0261.23105	K	светло-серый RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0261.23106	K	ярко-красный RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0261.23107	K	ярко-жёлтый RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0261.2312	K	чёрно-серый RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0261.23121	K	оранжевый RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0261.23122	K	ярко-зелёный RAL6032	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0261.23123	K	синий RAL5017	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0261.23125	K	светло-серый RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0261.23126	K	ярко-красный RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0261.23127	K	ярко-жёлтый RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0261.5105X10	L	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0261.51051X10	L	оранжевый RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0261.51052X10	L	ярко-зелёный RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0261.51053X10	L	синий RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0261.51055X10	L	светло-серый RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0261.51056X10	L	ярко-красный RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0261.51057X10	L	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0261.5105X20	L	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0261.51051X20	L	оранжевый RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0261.51052X20	L	ярко-зелёный RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0261.51053X20	L	синий RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0261.51055X20	L	светло-серый RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0261.51056X20	L	ярко-красный RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0261.51057X20	L	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0261.5106X10	L	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0261.51061X10	L	оранжевый RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0261.51062X10	L	ярко-зелёный RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0261.51063X10	L	синий RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	-	10

Ручки с накаткой стальные части из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	Размер	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0261.51065X10	L	светло-серый RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0261.51066X10	L	ярко-красный RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0261.51067X10	L	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0261.5106X20	L	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0261.51061X20	L	оранжевый RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0261.51062X20	L	ярко-зелёный RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0261.51063X20	L	синий RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0261.51065X20	L	светло-серый RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0261.51066X20	L	ярко-красный RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0261.51067X20	L	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0261.5106X40	L	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0261.51061X40	L	оранжевый RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0261.51062X40	L	ярко-зелёный RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0261.51063X40	L	синий RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0261.51065X40	L	светло-серый RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0261.51066X40	L	ярко-красный RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0261.51067X40	L	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0261.5108X15	L	чёрно-серый RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0261.51081X15	L	оранжевый RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0261.51082X15	L	ярко-зелёный RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0261.51083X15	L	синий RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0261.51085X15	L	светло-серый RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0261.51086X15	L	ярко-красный RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0261.51087X15	L	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0261.5108X30	L	чёрно-серый RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0261.51081X30	L	оранжевый RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0261.51082X30	L	ярко-зелёный RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0261.51083X30	L	синий RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0261.51085X30	L	светло-серый RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0261.51086X30	L	ярко-красный RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0261.51087X30	L	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0261.5108X60	L	чёрно-серый RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0261.51081X60	L	оранжевый RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0261.51082X60	L	ярко-зелёный RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0261.51083X60	L	синий RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0261.51085X60	L	светло-серый RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0261.51086X60	L	ярко-красный RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0261.51087X60	L	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0261.5208X15	L	чёрно-серый RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0261.52081X15	L	оранжевый RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0261.52082X15	L	ярко-зелёный RAL6032	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0261.52083X15	L	синий RAL5017	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0261.52085X15	L	светло-серый RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0261.52086X15	L	ярко-красный RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0261.52087X15	L	ярко-жёлтый RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0261.5208X30	L	чёрно-серый RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0261.52081X30	L	оранжевый RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0261.52082X30	L	ярко-зелёный RAL6032	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0261.52083X30	L	синий RAL5017	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0261.52085X30	L	светло-серый RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0261.52086X30	L	ярко-красный RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0261.52087X30	L	ярко-жёлтый RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0261.5208X60	L	чёрно-серый RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0261.52081X60	L	оранжевый RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0261.52082X60	L	ярко-зелёный RAL6032	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0261.52083X60	L	синий RAL5017	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0261.52085X60	L	светло-серый RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0261.52086X60	L	ярко-красный RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0261.52087X60	L	ярко-жёлтый RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0261.5210X20	L	чёрно-серый RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0261.52101X20	L	оранжевый RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0261.52102X20	L	ярко-зелёный RAL6032	2	M10	50	18	36	15	-	20

Ручки с накаткой стальные части из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	Размер	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0261.52103X20	L	синий RAL5017	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0261.52105X20	L	светло-серый RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0261.52106X20	L	ярко-красный RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0261.52107X20	L	ярко-жёлтый RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0261.5210X30	L	чёрно-серый RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0261.52101X30	L	оранжевый RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0261.52102X30	L	ярко-зелёный RAL6032	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0261.52103X30	L	синий RAL5017	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0261.52105X30	L	светло-серый RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0261.52106X30	L	ярко-красный RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0261.52107X30	L	ярко-жёлтый RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0261.5210X60	L	чёрно-серый RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0261.52101X60	L	оранжевый RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0261.52102X60	L	ярко-зелёный RAL6032	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0261.52103X60	L	синий RAL5017	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0261.52105X60	L	светло-серый RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0261.52106X60	L	ярко-красный RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0261.52107X60	L	ярко-жёлтый RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0261.5310X20	L	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0261.53101X20	L	оранжевый RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0261.53102X20	L	ярко-зелёный RAL6032	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0261.53103X20	L	синий RAL5017	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0261.53105X20	L	светло-серый RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0261.53106X20	L	ярко-красный RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0261.53107X20	L	ярко-жёлтый RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0261.5310X30	L	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0261.53101X30	L	оранжевый RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0261.53102X30	L	ярко-зелёный RAL6032	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0261.53103X30	L	синий RAL5017	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0261.53105X30	L	светло-серый RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0261.53106X30	L	ярко-красный RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0261.53107X30	L	ярко-жёлтый RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0261.5310X60	L	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0261.53101X60	L	оранжевый RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0261.53102X60	L	ярко-зелёный RAL6032	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0261.53103X60	L	синий RAL5017	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0261.53105X60	L	светло-серый RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0261.53106X60	L	ярко-красный RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0261.53107X60	L	ярко-жёлтый RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	-	60