


Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 500 Н, крепежные отверстия, запираемые

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

оцинковано с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Крюки заказываются отдельно.

Принадлежности:

крюк K0043.


Указание на чертеже:

- 1) Типовая схема расположения отверстий для монтажа с крюками
- 2) Типовая схема расположения отверстий для монтажа без крюков

S = замыкающая кромка

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 500 Н, крепежные отверстия, запираемые

Чертежи



Обзор изделий

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 500 Н, крепежные отверстия, запираемые

Номер заказа	Материал основы	Усилие зажима F1 Н
K0043.1430701	Сталь	500
K0043.1430702	нержавеющая сталь	500