

Рукоятки звездообразные DIN 6336, наружная резьба, форма L

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Дуропласт PF 31, черный. Резьбовой болт из стали оцинкованный с синим пассивированием.

Исполнение:


Отполированный до блеска.

По запросу:

Другие цвета.

Чертежи

Ⓛ



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D8	H	H3	L
K0152.42505X15	L	M5	25	12	16	8	15
K0152.42505X20	L	M5	25	12	16	8	20
K0152.42505X25	L	M5	25	12	16	8	25
K0152.43206X15	L	M6	32	14	20	10	15

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D8	H	H3	L
K0152.43206X20	L	M6	32	14	20	10	20
K0152.43206X25	L	M6	32	14	20	10	25
K0152.43206X30	L	M6	32	14	20	10	30
K0152.44008X20	L	M8	40	18	25	12	20
K0152.44008X25	L	M8	40	18	25	12	25
K0152.44008X30	L	M8	40	18	25	12	30
K0152.44008X35	L	M8	40	18	25	12	35
K0152.44008X40	L	M8	40	18	25	12	40
K0152.45010X25	L	M10	50	22	32	16	25
K0152.45010X30	L	M10	50	22	32	16	30
K0152.45010X35	L	M10	50	22	32	16	35
K0152.45010X40	L	M10	50	22	32	16	40
K0152.45010X50	L	M10	50	22	32	16	50
K0152.46312X30	L	M12	63	26	40	19	30
K0152.46312X35	L	M12	63	26	40	19	35
K0152.46312X40	L	M12	63	26	40	19	40
K0152.46312X50	L	M12	63	26	40	19	50
K0152.46312X60	L	M12	63	26	40	19	60
K0152.48016X30	L	M16	80	35	50	25	30
K0152.48016X40	L	M16	80	35	50	25	40
K0152.48016X50	L	M16	80	35	50	25	50
K0152.48016X60	L	M16	80	35	50	25	60