

Опоры подвижные, форма М, с наружной резьбой, шар с лыской, лыска с рифлением

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус — улучшенная сталь.

Шар — твердый сплав.

Исполнение:

Корпус — улучшенная и фосфатированная сталь.


Шар — никелированный.

Указание:

Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов.

Шар защищён от прокручивания.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	D1	D2	D3	H	Ø шар	SW	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)
K0282.908	M	8	13	M8	7,7	13,3	10	11	10
K0282.910	M	10	20	M10	12	18	16	17	25
K0282.912	M	12	20	M12	12	18	16	17	25

