Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, сталь



Описание товара/фотография продукта



Описание


Материал:

Гильза из стали, класс прочности 5.8. Упорный болт из стали. Пружина из пружинной стали, класс D.

Исполнение:

воронение гильзы и закалка шара.

Чертежи



Обзор изделий

Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, сталь

Номер заказа	Упругость	D	D1	L	Н	N	Конечная упругость	Начальная упругость
							F2 прибл., Н	упругоств F1 прибл., Н
K0313.04	Стандартная	M4	1,8	9	1,5	0,6	20	6
K0313.05	Стандартная	M5	2,4	12	2	0,8	20	6
K0313.06	Стандартная	M6	2,7	14	2	1	20	7
K0313.08	Стандартная	M8	4	16	2	1,2	30	15
K0313.10	Стандартная	M10	4,5	19	2,5	1,6	35	20
K0313.12	Стандартная	M12	6	22	3,5	2	55	30
K0313.16	Стандартная	M16	8,5	24	4,5	2,5	100	45
K0313.20	Стандартная	M20	10	30	6,5	2,5	120	60
K0313.104	Небольшая	M4	1,8	9	1,5	0,6	10	3
K0313.105	Небольшая	M5	2,4	12	2	0,8	10	3
K0313.106	Небольшая	M6	2,7	14	2	1	10	4
K0313.108	Небольшая	M8	4	16	2	1,2	15	7
K0313.110	Небольшая	M10	4,5	19	2,5	1,6	16	9
K0313.112	Небольшая	M12	6	22	3,5	2	26	14
K0313.116	Небольшая	M16	8,5	24	4,5	2,5	50	22
K0313.120	Небольшая	M20	10	30	6,5	2,5	60	30
K0313.205	Повышенная	M5	2,4	12	2	0,8	25	9
K0313.206	Повышенная	M6	2,7	14	2	1	25	11
K0313.208	Повышенная	M8	4	16	2	1,2	43	22
K0313.210	Повышенная	M10	4,5	19	2,5	1,6	54	20
K0313.212	Повышенная	M12	6	22	3,5	2	94	36
K0313.216	Повышенная	M16	8,5	24	4,5	2,5	110	60



Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, сталь



Обзор изделий