


Труба квадратная со штекерными соединителями колено с отводом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал, конструкция:

полиамид PA, чёрный. полиамид PA, чёрный.

Винт с цилиндрической головкой DIN 6912 и гайки шестигранные DIN 934 из оцинкованной стали.

Указание:

Элементы системы просто вставляются в соответствующую квадратную трубку. Легко демонтируются и многократно используются. Указанный установочный диапазон может бесступенчато регулироваться. Отвод вращающийся вокруг собственной оси.

Монтаж:


В двух цапфах на шарнире находится по две камеры, в которые при необходимости можно поместить гайки шестигранные (не входят в комплект поставки), чтобы зафиксировать цапфы в трубе:

- штекерный соединитель 20x20: раствор 10
- штекерный соединитель 25x25: без камеры
- штекерный соединитель 30x30: раствор 13

Принадлежности:

- Трубки квадратные K0627
- Трубки квадратные с ребром K0628

Чертежи



Обзор изделий

Труба квадратная со штекерными соединителями, колено с отводом

Номер заказа	A	A1	L	L1	L2	G	Подходящий к квадратным трубам
K0626.1201511	20	17	59	34	42	0° - 190°	20 x 20 x 1,5
K0626.1251511	25	22	68	38	42	0° - 190°	25 x 25 x 1,5
K0626.1251512	25	22	59	38	42	45° - 195°	25 x 25 x 1,5

Труба квадратная со штекерными соединителями колено с отводом

Обзор изделий

Номер заказа	A	A1	L	L1	L2	G	Подходящий к квадратным трубам
K0626.1302011	30	26	75	40	41	0° - 190°	30 x 30 x 2
K0626.1302012	30	26	68	42	41	45° - 200°	30 x 30 x 2