

Устройство прижимное с толкающей штангой, mini, форма А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.


Исполнение:

оцинкованный и пассивированный.
Рукоятка полимерная маслостойкая.

Указание:

Зажим с толкающей штангой с минимальной габаритной высотой. Зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки. Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Ход S	Крепежная сила F2 Н	Усилие зажима F1 Н
K0745.10050	A	16	500	500