

## Шаровые ролики с крепежной деталью

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Сталь оцинкованная

#### Указание:

Шаровые ролики с крепежной деталью легко монтируются и демонтируются с рабочей стороны. Фиксация осуществляется с помощью пружинных захватов. Эти захваты допускают большие отклонения установочных отверстий. Такие ролики снабжены войлочным уплотнением, которое защищает от загрязнений.


S = минимальная номинальная толщина входной детали.

#### Указание на чертеже:


- 1) Опорный шарик
- 2) Несущий шарик

Форма В: крышка и корпус оцинкованы, шарики из стали

Форма С: крышка и корпус оцинкованы, шарики из нержавеющей стали



### Чертежи



### Обзор изделий

### Шаровые ролики с крепежной деталью

## Шаровые ролики с крепежной деталью

## Обзор изделий

Номер заказа	Форма	DK	D	D1	Диаметр крепления DB	H	H1	H2	S	Коэффициент работоспособности C (H)
K0765.115	B	15,8	24±0,1	31	25 +0,5	21	9,5	2,8	2	600
K0765.122	B	22,2	36±0,1	45	37 +0,5	30	9,8	2,8	3	1600
K0765.130	B	30	45±0,1	55	46 +0,5	37	13,8	4	6	3000
K0765.215	C	15,8	24±0,1	31	25 +0,5	21	9,5	2,8	2	600
K0765.222	C	22,2	36±0,1	45	37 +0,5	30	9,8	2,8	3	1600
K0765.230	C	30	45±0,1	55	46 +0,5	37	13,8	4	6	3000