

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:

Сталь для цементации или нержавеющая сталь.

Исполнение:

Цементируемая сталь, закаленная, фосфатированная марганцем.

Глубина цементации Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.


поверхностная твердость (550 + 100) HV 10

Нержавеющая сталь, чистая.

Указание:

Для удлиненных отверстий следует использовать шайбы с конусным вогнутым торцом в исполнении G.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	D1	D2	D5	H	H2	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)
K0729.205	Сталь цементируемая	D	6	10,5	9,25	2,1	3,1	6,5
K0729.206	Сталь цементируемая	D	7,1	12	11	2,8	4,2	9
K0729.208	Сталь цементируемая	D	9,6	17	14,5	3,5	5,6	17
K0729.210	Сталь цементируемая	D	12	21	18,5	4,2	6,5	26
K0729.212	Сталь цементируемая	D	14,2	24	20	5	8	38
K0729.214	Сталь цементируемая	D	16,5	28	24,8	5,6	8,5	53
K0729.216	Сталь цементируемая	D	19	30	26	6,2	9,5	73
K0729.220	Сталь цементируемая	D	23,2	36	31	7,5	11,7	117
K0729.224	Сталь цементируемая	D	28	44	37	9,5	15,2	168
K0729.230	Сталь цементируемая	D	35	56	49	12	19,2	269
K0729.236	Сталь цементируемая	D	42	68	60	15	23,5	394
K0729.242	Сталь цементируемая	D	49	78	70	18	29	542
K0729.248	Сталь цементируемая	D	56	92	82	22	35,5	714

Шайбы с конусным вогнутым торцом, формы D, согласно DIN 6319, издание 10/01

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	D1	D2	D5	H	H2	Допустимая нагрузка макс. кН (только при статической нагрузке)
K0729.256	Сталь цементируемая	D	65	103	92	25	39,7	960
K0729.264	Сталь цементируемая	D	75	120	110	30	46,5	1269
K0729.0206	нержавеющая сталь	D	7,1	12	11	2,8	4,2	6
K0729.0208	нержавеющая сталь	D	9,6	17	14,5	3,5	5,6	12
K0729.0210	нержавеющая сталь	D	12	21	18,5	4,2	6,5	16
K0729.0212	нержавеющая сталь	D	14,2	24	20	5	8	24
K0729.0216	нержавеющая сталь	D	19	30	26	6,2	9,5	45
K0729.0220	нержавеющая сталь	D	23,2	36	31	7,5	11,7	71
K0729.0224	нержавеющая сталь	D	28	44	37	9,5	15,2	105
K0729.0230	нержавеющая сталь	D	35	56	49	12	19,2	191
K0729.0236	нержавеющая сталь	D	42	68	60	15	23,5	-
K0729.0242	нержавеющая сталь	D	49	78	70	18	29	-
K0729.0248	нержавеющая сталь	D	56	92	82	22	35,5	-