

Описание товара/фотография продукта



for electrics



Описание

Материал:

Термопласт PA6.

Исполнение:

Термопласт чёрный.

Указание:

Нажимной переключатель с красным или зеленым светодиодом.

Форма А:

подключение с 8-полюсным штекером в монтажной плоскости основания ручки.

Форма В:

соединительный провод выходит из монтажной плоскости основания ручки.

Технические данные:

см. Загрузки, Техническое описание

Вид подключения: штекер M12x1 8-полюсный или кабель 5 м

Степень защиты: IP54 (для формы А при накрученном штекерном соединителе).

Монтаж:

С обратной стороны.

Принадлежности:

Для формы А:

Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором K1498.


Указание на чертеже:

Форма А: со штекером

Форма В: с кабелем

Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения электропитания, с одной кнопкой

Чертежи



Обзор изделий

Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения электропитания

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	A	B	D	H	H1	H2 max.	H3	L	L1	T	Допустимая нагрузка Н
K1527.11601	A	зеленый	160	26	M6	66	40	70	10	182	17	10	1000
K1527.11602	A	красный	160	26	M6	66	40	70	10	182	17	10	1000
K1527.21601	B	зеленый	160	26	M6	66	40	70	-	182	17	10	1000
K1527.21602	B	красный	160	26	M6	66	40	70	-	182	17	10	1000