

**Зажим горизонтальный с угловым основанием и регулируемым нажимным шпинделем****Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь.

**Исполнение:**

Сталь оцинкованная.

Полимерная ручка маслостойкая.


**Указание:**

Нажимной шпindel с неопреновым упором.



## Зажим горизонтальный с угловым основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Чертежи



### Обзор изделий

#### Зажим горизонтальный с угловым основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Номер заказа	Угол поворота держателя	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - Н	Усилие зажима F1 Н	Крепежная сила F2 Н	Зажимное усилие F3 Н	Зажимное усилие F4 Н
K1542.01200	85°	73°	100	600	1200	300	700
K1542.02800	90°	65°	160	1200	2800	600	1000

Номер заказа	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B4	B5	C	C1	D	H	L	L1	L2	M
K1542.01200	20,4	45	6,1	10,2	22	36	11,4	7,4	8,2	2	62,1	12,7	5,2	74,8	143,5	54,9	35,6	M6x44
K1542.02800	21,4	40	5,9	10,7	27,6	42,4	14,7	8,7	9,7	3	67,2	12,7	6,7	79,9	173	68	39,1	M8x63