

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус и колесный диск из листовой стали, колеса с литыми резиновыми шинами, стальная трубчатая ступица.

Исполнение:


Запрессованные корпус и колесный диск. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце и сепаратором шариков. Колеса с роликовыми подшипниками.

Указание:

Привинченная ось колеса.

Чертежи


Поворотный ролик
с фиксатором stop-fix



Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение

Чертежи

Подшипниковый узел поворотного венца:



Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	R	Допустимая нагрузка, кг
K1761.080252	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	Роликовый подшипник	38	25	-	60	85	80	9	100	80	102	78	50
K1761.100302	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	Роликовый подшипник	36	30	-	60	85	100	9	100	80	125	86	70
K1761.125382	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	Роликовый подшипник	40	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	102,5	100
K1761.160402	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	Роликовый подшипник	60	40	75	80	110	160	11	140	105	195	140	135
K1761.200502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	Роликовый подшипник	65	50	75	80	110	200	11	140	105	235	165	205