

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop-fix, с износостойким полиуретановым покрытием обода, стандартное исполнение

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали, колесные диски из полиамида PA 6 с износостойким полиуретановым покрытием.

Исполнение:


Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце и сепаратором шариков. Колеса с подшипниками скольжения.

Указание:

Колеса прочные, не требуют ухода и не подвержены коррозии. Привинченная ось колеса. Колеса не оставляют следов.

Чертежи


Поворотный ролик
с фиксатором stop-fix



Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop-fix, с износостойким полиуретановым покрытием обода, стандартное исполнение

Чертежи

Подшипниковый узел поворотного венца:



Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Допустимая нагрузка, кг
K1764.100352	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	36	35	60	-	85	100	9	125	100	80	86	200
K1764.125352	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	40	40	60	-	85	125	9	150	100	80	102,5	200
K1764.150402	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	60	45	80	75	110	150	11	190	140	105	135	400
K1764.200502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	165	400