

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма C

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной корпус из алюминия.

Поршневой шток двустороннего действия из нержавеющей стали

Исполнение:

Основной корпус черный, анодированный.

Указание:

Поворотные зажимы используются там, где достаточно малых усилий зажима или когда точка зажима должна быть свободной для установки и извлечения заготовки. Блочная форма корпуса обеспечивает универсальные возможности крепления. Магнитный поршень подготовлен для электрического контроля конечного положения.

Включая винт и пружинную шайбу для крепления натяжных штанг, которые доступны в качестве принадлежностей.

Поворотный зажим не должен мешать своему поворотному движению.

F1 = при макс. допустимом рабочем давлении 6 бар.


По запросу:

Бесконтактный выключатель.

Принадлежности:


- Натяжная штанга K1816
- Адаптер K1817

Примеры использования:



Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма С

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Размер	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	D	D1	D2	D3	D4	D5
K1815.1251	с правым поворотом	C	25	50	7,5	15	40	20	17	35	14	M8	6,5	M8	M5	8,5
K1815.1321	с правым поворотом	C	32	60	12,5	20	45	30	18	45	16	M8	6,5	M8	G1/8	8,5
K1815.1401	с правым поворотом	C	40	70	15,5	24,5	52	37	22	55	16	M8	8,5	M10	G1/8	8,5
K1815.1501	с правым поворотом	C	50	80	21,5	31	66	46	25	65	20	M10	8,5	M10	G1/8	10,5
K1815.1631	с правым поворотом	C	63	90	27,5	37,5	80	60	30	80	20	M10	10,5	M12	G1/8	10,5
K1815.2251	с левым поворотом	C	25	50	7,5	15	40	20	17	35	14	M8	6,5	M8	M5	8,5
K1815.2321	с левым поворотом	C	32	60	12,5	20	45	30	18	45	16	M8	6,5	M8	G1/8	8,5
K1815.2401	с левым поворотом	C	40	70	15,5	24,5	52	37	22	55	16	M8	8,5	M10	G1/8	8,5
K1815.2501	с левым поворотом	C	50	80	21,5	31	66	46	25	65	15	M10	8,5	M10	G1/8	10,5
K1815.2631	с левым поворотом	C	63	90	27,5	37,5	80	60	30	80	15	M10	10,5	M12	G1/8	10,5

Номер заказа	H	H1	H2	H3	H4	H5	Ход S	L	S1	S2	T	T1	F1 N
K1815.1251	83	125	78	17	44,5	32	27	55	15	12	5	20	170
K1815.1321	96	145	90	22	50	43	30	60	16	14	6,5	20	270
K1815.1401	96	145	90	20	52	40	31	70	16	15	8	25	450
K1815.1501	106	162	100	25	53,5	45	30	85	15	15	6,5	30	700
K1815.1631	106	162	100	28	53,5	36	30	100	15	15	8,5	30	1100
K1815.2251	83	125	78	17	44,5	32	27	55	15	12	5	20	170
K1815.2321	96	145	90	22	50	43	30	60	16	14	6,5	20	270
K1815.2401	96	145	90	20	52	40	31	70	16	15	8	25	450

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма С

Обзор изделий

Номер заказа	H	H1	H2	H3	H4	H5	Ход S	L	S1	S2	T	T1	F1 N
K1815.2501	106	162	100	25	53,5	45	30	85	15	15	6,5	30	700
K1815.2631	106	162	100	28	53,5	36	30	100	15	15	8,5	30	1100