

Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Сталь.

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

Сталь оцинкованная, хромированная или матовая латунированная.

Нержавеющая сталь, матовая полированная.


Указание:

Привинчиваемая петля для внутренней двери. Макс. угол открытия составляет 270°.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств. Значения нагрузок определяются в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность шарнира для конкретного случая применения. На полученные значения могут повлиять различные материалы, к которым крепятся шарниры, а также способы крепления, климатические условия и износ.


Указание на чертеже:

- 1) Оба ролика длинного колена, сварные
- 2) Пресс-масленка
- 3) Фиксированный штифт



Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали

Чертежи



Обзор изделий

Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	Поверхность корпуса	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	B3	F1 N	F2 N
K1347.06701161932	A	-	нержавеющая сталь A2	матовая полировка	186	32	19	116	70	65	51	7	-	2500
K1347.067011619321	A	-	Сталь	оцинкованная	186	32	19	116	70	65	51	7	7500	1300
K1347.063011619320	B	-	нержавеющая сталь A2	матовая полировка	146	32	19	116	30	65	51	7	-	2500
K1347.063011619321	B	-	Сталь	оцинкованная	146	32	19	116	30	65	51	7	7000	1300
K1347.0541041222200	C	-	нержавеющая сталь A2	матовая полировка	82	22	22	41	41	80	64	8	5000	225
K1347.0541041222201	D	-	нержавеющая сталь A2	матовая полировка	82	22	22	41	41	80	64	8	5000	225
K1347.074404427272	E	прямоугольный	Сталь	хромированный	89	27,2	27,2	44,5	44,5	89	71,4	8,8	5000	1500
K1347.074404427273	E	прямоугольный	Сталь	-	89	27,2	27,2	44,5	44,5	89	71,4	8,8	5000	1500

Номер заказа	D	D1	D2	H	H1	H2
K1347.06701161932	16	6,6	8	18	9	3,75
K1347.067011619321	16,5	6,6	8	19	9,5	4

Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	D2	H	H1	H2
K1347.063011619320	16	6,6	8	18	9	3,75
K1347.063011619321	16,5	6,6	8	19	9,5	4
K1347.0541041222200	12	5,8	7	7	3,5	2,5
K1347.0541041222201	12	5,8	7	7	3,5	2,5
K1347.074404427272	10,6	7	6	6	3	2,2
K1347.074404427273	10,6	7	6	6	3	2,2