

Защитные колпачки из пластика для труб круглого сечения

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной корпус из мягкого ПВХ.

Исполнение:

Корпус, черный.

Указание:

Твердость по Шору 92 А.

Устойчивость к УФ-излучению.

ØD = наружный диаметр для труб, к которым подходит соответствующий колпачок.

Применение:

Крышки служат для защиты от острых кромок труб.


Диапазон температур:

Выдерживает низкие температуры до -15 °С под нагрузкой.

Монтаж:

Небольшой нагрев до температуры около 40 °С упрощает монтаж, повышает адгезию и позволяет компенсировать большие допуски труб.

Чертежи



Обзор изделий

Защитные колпачки из пластика для труб круглого сечения

Номер заказа	D	L
K2028.06	5,8-6,2	10
K2028.08	7,9-8,5	11
K2028.10	9,8-10,2	13
K2028.12	11,8-12,8	15
K2028.16	15,5-16,5	22,5
K2028.18	17,8-18,8	21
K2028.19	18,8-19,4	22
K2028.20	19,4-20,8	21,5
K2028.22	21,8-23	22
K2028.25	24,5-26	24

Защитные колпачки из пластика для труб круглого сечения

Обзор изделий

Номер заказа	D	L
K2028.27	26,5-28	26
K2028.28	27,5-29	25
K2028.30	29,5-31,5	26
K2028.32	31,5-33,5	26
K2028.34	33-35,5	26
K2028.38	37-39	27
K2028.40	39-41	26
K2028.42	41-43	26
K2028.43	42-44,5	26
K2028.45	44-46	26
K2028.48	47-49,5	27
K2028.50	48,5-51	27