

Быстрозажимное устройство из черной стали, горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Быстрозажимные устройства черного цвета особенно хорошо подходят для использования с оптическими измерительными приборами. Черная поверхность предотвращает блики при измерениях и фотографировании.

Материал:

Сталь.


Исполнение:

Сталь, вороненая.

Полимерная ручка, маслостойкая.


Быстрозажимное устройство из черной стали, горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Чертежи



Быстрозажимное устройство из черной стали, горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Чертежи



Обзор изделий

Быстрозажимное устройство из черной стали, горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Номер заказа	Форма	A	A1	B	B1	B2	B3	B4	B5	C	C1	D	H	Усилие зажима F1 Н	Крепежная сила F2 Н	Усилие от руки FH - Н	L	L1	L2	Расположение отверстий
K2067.001000	A	13,5	25	16,8	27	9,3	5,3	-	2	19	9,5	5,2	38,5	500	1000	80	112	37	22,8	2
K2067.002500	B	26	38	28	40	11,2	6,2	22	2,5	25	14	5,5	52,1	1200	2500	150	174	61	37,5	1
K2067.003400	C	26	42	31	47	15	9	26	3	34	17,5	6,6	66,5	1400	3400	200	225	79	48,6	1

Номер заказа	M	Зажимное усилие F3 Н	Зажимное усилие F4 Н	Угол поворота ручки	Угол поворота держателя
K2067.001000	M5x40	250	500	78°	96°
K2067.002500	M6x50	400	1000	76°	93°
K2067.003400	M8x65	800	1900	72°	90°