

Шлицевые гайки, обычная или нержавеющая сталь, DIN 981

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Нержавеющая сталь A2.

Исполнение:

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Сталь, без покрытия.


Сталь оцинкованная.

Указание:

Шлицевые гайки используются, в основном, для крепления подшипников на валу.

Кроме того, шлицевые гайки можно использовать для фиксации зубчатых колес, ременных шкивов и других компонентов машин.

Чертежи



Обзор изделий

Шлицевые гайки, обычная или нержавеющая сталь, DIN 981

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	D1	D2	D3	H	B=ширина паза	T
K2060.0010	Сталь	зачищенный	M10x0,75	18	13,5	4	3	2
K2060.0012	Сталь	зачищенный	M12x1	22	17	4	3	2
K2060.0015	Сталь	зачищенный	M15x1	25	21	5	4	2
K2060.0017	Сталь	зачищенный	M17x1	28	24	5	4	2
K2060.0020	Сталь	зачищенный	M20x1	32	26	6	4	2
K2060.0025	Сталь	зачищенный	M25x1,5	38	32	7	5	2
K2060.0030	Сталь	зачищенный	M30x1,5	45	38	7	5	2
K2060.0035	Сталь	зачищенный	M35x1,5	52	44	8	5	2
K2060.0040	Сталь	зачищенный	M40x1,5	58	50	9	6	2,5
K2060.0045	Сталь	зачищенный	M45x1,5	65	56	10	6	2,5
K2060.0050	Сталь	зачищенный	M50x1,5	70	61	11	6	2,5
K2060.0055	Сталь	зачищенный	M55x2	75	67	11	7	3
K2060.0060	Сталь	зачищенный	M60x2	80	73	11	7	3
K2060.0065	Сталь	зачищенный	M65x2	85	79	12	7	3
K2060.0070	Сталь	зачищенный	M70x2	92	85	12	8	3,5
K2060.0075	Сталь	зачищенный	M75x2	98	90	13	8	3,5
K2060.0080	Сталь	зачищенный	M80x2	105	95	15	8	3,5
K2060.0085	Сталь	зачищенный	M85x2	110	102	15	8	3,5
K2060.0090	Сталь	зачищенный	M90x2	120	108	16	10	4
K2060.0095	Сталь	зачищенный	M95x2	125	110	17	10	4
K2060.0100	Сталь	зачищенный	M100x2	130	120	18	10	4

Шлицевые гайки, обычная или нержавеющая сталь, DIN 981

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	D1	D2	D3	H	B=ширина паза	T
K2060.010	Сталь	Оцинкованная	M10x0,75	18	13,5	4	3	2
K2060.012	Сталь	Оцинкованная	M12x1	22	17	4	3	2
K2060.015	Сталь	Оцинкованная	M15X1	25	21	5	4	2
K2060.017	Сталь	Оцинкованная	M17x1	28	24	5	4	2
K2060.020	Сталь	Оцинкованная	M20X1	32	26	6	4	2
K2060.025	Сталь	Оцинкованная	M25X1,5	38	32	7	5	2
K2060.030	Сталь	Оцинкованная	M30x1,5	45	38	7	5	2
K2060.035	Сталь	Оцинкованная	M35x1,5	52	44	8	5	2
K2060.040	Сталь	Оцинкованная	M40x1,5	58	50	9	6	2,5
K2060.045	Сталь	Оцинкованная	M45x1,5	65	56	10	6	2,5
K2060.050	Сталь	Оцинкованная	M50x1,5	70	61	11	6	2,5
K2060.055	Сталь	Оцинкованная	M55x2	75	67	11	7	3
K2060.060	Сталь	Оцинкованная	M60x2	80	73	11	7	3
K2060.065	Сталь	Оцинкованная	M65x2	85	79	12	7	3
K2060.070	Сталь	Оцинкованная	M70x2	92	85	12	8	3,5
K2060.075	Сталь	Оцинкованная	M75x2	98	90	13	8	3,5
K2060.080	Сталь	Оцинкованная	M80x2	105	95	15	8	3,5
K2060.085	Сталь	Оцинкованная	M85x2	110	102	15	8	3,5
K2060.090	Сталь	Оцинкованная	M90x2	120	108	16	10	4
K2060.095	Сталь	Оцинкованная	M95x2	125	110	17	10	4
K2060.100	Сталь	Оцинкованная	M100x2	130	120	18	10	4
K2060.1010	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M10x0,75	18	13,5	4	3	2
K2060.1012	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M12x1	22	17	4	3	2
K2060.1015	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M15X1	25	21	5	4	2
K2060.1017	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M17x1	28	24	5	4	2
K2060.1020	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M20X1	32	26	6	4	2
K2060.1025	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M25X1,5	38	32	7	5	2
K2060.1030	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M30x1,5	45	38	7	5	2
K2060.1035	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M35x1,5	52	44	8	5	2
K2060.1040	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M40x1,5	58	50	9	6	2,5
K2060.1045	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M45x1,5	65	56	10	6	2,5
K2060.1050	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M50x1,5	70	61	11	6	2,5
K2060.1055	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M55x2	75	67	11	7	3
K2060.1060	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M60x2	80	73	11	7	3
K2060.1065	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M65x2	85	79	12	7	3
K2060.1070	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M70x2	92	85	12	8	3,5
K2060.1075	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M75x2	98	90	13	8	3,5
K2060.1080	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M80x2	105	95	15	8	3,5
K2060.1085	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M85x2	110	102	15	8	3,5
K2060.1090	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M90x2	120	108	16	10	4
K2060.1095	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M95x2	125	110	17	10	4
K2060.1100	нержавеющая сталь A2	зачищенный	M100x2	130	120	18	10	4