K0310_SF

Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из нержавеющей стали, стандартной упругости

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Гильза 1.4305.
шар 1.4034.
пружина 1.4310.

Исполнение:
Без покрытия. Закаленный шар.

Чертежи



a = 60°, F' = 1,732 x F
a = 90°, F' = F
a = 120°, F' = 0,577 x F

Обзор изделий

Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из нержавеющей стали, стандартной упругости

Номер заказа	D	D1	L	H	N	Начальная упругость F1 прибл., H	Конечная упругость F2 прибл., H
K0310.03	M3	1,5	7	0,4	0,4	1,5	3
K0310.04	M4	2,5	9	0,8	0,6	4	10
K0310.05	M5	3	12	0,9	0,8	6	11
K0310.06	M6	3,5	14	1	1	9	13
K0310.08	M8	5	16	1,5	1,2	15	30
K0310.10	M10	6	19	2	1,6	20	35
K0310.12	M12	8	22	2,5	2	30	55
K0310.16	M16	10	24	3,5	2,5	65	125
K0310.20	M20	12	30	4,5	2,5	80	160

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG