

Шпингалеты из нержавеющей стали, компактные, диаметр корпуса 20 мм

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шпингалет из нержавеющей стали 1.4401.

Язычок шпингалета из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде, путь закрытия составляет 90°. Возможна установка справа или слева. Защита от воды и пыли IP65 согласно EN 60529.

Указание на чертеже:

Активация:


- a) квадратная головка 6 мм
- b) паз
- c) треугольная головка 6,5 мм

1) уплотнительное кольцо

2) плоское уплотнение

Шпингалеты из нержавеющей стали, компактные, диаметр корпуса 20 мм

Чертежи



Обзор изделий

Шпингалеты из нержавеющей стали, компактные, диаметр корпуса 20 мм

Номер заказа	Приведение в действие	D	H	S макс.
K1360.1613	квадратная головка 6 мм	20	13,5	5
K1360.2013	Паз	20	13,5	5
K1360.8613	трёхгранник 6,5 мм	20	13,5	5