

Упорные захваты круглые, форма F

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал, конструкция:

Форма F, сталь инструментальная, закалённая и воронёная.

Указание:

Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.

Упорные захваты и втулки устанавливаются в следующие подвижные опоры:



Номер заказа K0285.117X022 до K0285.936X036

Номер заказа K0289.110X015 до K0289.924X100

Номер заказа K0291.120X030 до K0291.924X080

Чертежи

Форма F
грейфер с лысками,
рифленый



Обзор изделий

Номер заказа	G	D2	L3	Форма	C	E
K0385.1010	M5	10	10	F	4,5	4,75
K0385.1012	M5	10	12	F	6	4,75
K0385.1210	M5	12	10	F	4,5	4,75
K0385.1212	M5	12	12	F	6	4,75
K0385.1610	M6	16	10	F	4,5	4,75
K0385.1612	M6	16	12	F	6	4,75
K0385.2010	M6	20	10	F	4,5	4,75
K0385.2012	M6	20	12	F	6	4,75
K0385.2510	M6	25	10	F	4,5	4,75
K0385.2512	M6	25	12	F	6	4,75

