


Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Профильная труба из алюминия.
Концевые элементы из алюминия.
Шпиндель из стали.

Исполнение:

Профильная труба, натуральный цвет, анодированное исполнение.
Концевые элементы черные анодированные.


Указание:

Устройства управления линейными перемещениями используются для линейного перемещения и позиционирования. Каретка перемещается посредством установочного винта. Это перемещение можно выполнять вручную с помощью маховика или посредством электрической ходовой части. Каретка перемещается по профильным шинам без зазора.

Диапазон температур:

от 0 °C до +60 °C

Чертежи



Обзор изделий

Устройства управления линейными перемещениями, алюминий, квадратные

Номер заказа	Форма	Тип формы	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	H	H1	Ход S	L	L1	L2	Шпindelь	Тип EV
K2355.030X300	A	Односторонняя монтажная панель	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	20	7	204	300	25	18	Tr 14x3	30
K2355.030X500	A	Односторонняя монтажная панель	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	20	7	404	500	25	18	Tr 14x3	30
K2355.030X800	A	Односторонняя монтажная панель	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	20	7	704	800	25	18	Tr 14x3	30
K2355.040X1000	A	Односторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	26	8	885	1000	28	22	Tr18x4	40
K2355.040X300	A	Односторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	26	8	185	300	28	22	Tr18x4	40
K2355.040X500	A	Односторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	26	8	385	500	28	22	Tr18x4	40
K2355.040X800	A	Односторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	26	8	685	800	28	22	Tr18x4	40
K2355.050X1000	A	Односторонняя монтажная панель	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	33	10	860	1000	30	25	Tr 20x4	50

Устройства управления линейными перемещениями, алюминий, квадратные
Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	H	H1	Ход S	L	L1	L2	Шпindelь	Тип EV
K2355.050X500	A	Односторонняя монтажная панель	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	33	10	360	500	30	25	Tr 20x4	50
K2355.050X800	A	Односторонняя монтажная панель	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	33	10	660	800	30	25	Tr 20x4	50
K2355.130X300	B	Двусторонняя монтажная панель	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	44	7	204	300	25	18	Tr 14x3	30
K2355.130X500	B	Двусторонняя монтажная панель	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	44	7	404	500	25	18	Tr 14x3	30
K2355.130X800	B	Двусторонняя монтажная панель	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	44	7	704	800	25	18	Tr 14x3	30
K2355.140X1000	B	Двусторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	56	8	885	1000	28	22	Tr18x4	40
K2355.140X300	B	Двусторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	56	8	185	300	28	22	Tr18x4	40
K2355.140X500	B	Двусторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	56	8	385	500	28	22	Tr18x4	40
K2355.140X800	B	Двусторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	56	8	685	800	28	22	Tr18x4	40
K2355.150X1000	B	Двусторонняя монтажная панель	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	70	10	860	1000	30	25	Tr 20x4	50
K2355.150X500	B	Двусторонняя монтажная панель	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	70	10	360	500	30	25	Tr 20x4	50
K2355.150X800	B	Двусторонняя монтажная панель	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	70	10	660	800	30	25	Tr 20x4	50