

Защелки натяжные цинковые со скобой из листового металла, скрытыми крепежными отверстиями

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Литье из цинкового сплава (под давлением).

Исполнение:

Черное порошковое покрытие, с блестящим или матовым хромированием.

Указание:

Натяжные защелки для легкого и надежного запирания дверей и крышек. Они обеспечивают виброустойчивую фиксацию при переходе за мертвую точку.

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Для крепления компонентов рекомендуется использовать болты с потайной головкой размером М3.


Литой под давлением корпус скрывает все функциональные элементы и поэтому защищен от демонтажа в закрытом состоянии.

Для варианта исполнения с цилиндрическим замком в комплект поставки входят 2 ключа. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом.

Максимальная нагрузка 1200 Н.

Поставка с обратными крюками.

Чертежи



Обзор изделий

Защелки натяжные, крепежные отверстия скрытые

Номер заказа	Исполнение 1	Цвет основы	Поверхность корпуса	L	B	H	B1	D	D1	E	E1	E2	H1	H2	L1	L2
K2359.10064	не запираемый	черный	с порошковым покрытием	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
K2359.20064	не запираемый	-	с блестящим хромированием	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
K2359.30064	не запираемый	-	с матовым хромированием	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
K2359.10076	не запираемый	черный	с порошковым покрытием	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,5	8	4	16	6
K2359.20076	не запираемый	-	с блестящим хромированием	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,7	8	4	16	6
K2359.30076	не запираемый	-	с матовым хромированием	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,9	8	4	16	6
K2359.11064	закрываемый	черный	с порошковым покрытием	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
K2359.21064	закрываемый	-	с блестящим хромированием	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
K2359.31064	закрываемый	-	с матовым хромированием	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
K2359.11076	закрываемый	черный	с порошковым покрытием	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,6	8	4	16	6
K2359.21076	закрываемый	-	с блестящим хромированием	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,8	8	4	16	6

Защелки натяжные цинковые со скобой из листового металла, скрытыми крепежными отверстиями**Обзор изделий**

Номер заказа	Исполнение 1	Цвет основы	Поверхность корпуса	L	B	H	B1	D	D1	E	E1	E2	H1	H2	L1	L2
K2359.31076	закрываемый	-	с матовым хромированием	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,1	8	4	16	6