

# Indicación técnica de empuñaduras de tubo con función de conmutación eléctrica



Tipo	K1530.180	K1530.1180
Parada de emergencia (2 contactos normalmente cerrados)	sin	
Pulsador 1 (1 cambiador)		
Pulsador 2 (1 cambiador)		
LED rojo/verde		
Parada de emergencia	-	1-42 V CA/CC máx. 100 mA
Pulsador	24 V CA/CC máx. 1,5 A	
Tensión de servicio LED	24 V DC	
Tipo de conexión	De 8 polos / M12x1	De 12 polos / M12x1
Asignación de conectores (Vista lado de conectores)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Blanco (WH)</li> <li>2) Marrón (BN)</li> <li>3) Verde (GN)</li> <li>4) Amarillo (YE)</li> <li>5) Gris (GY)</li> <li>6) Rosa (PK)</li> <li>7) Azul (BU)</li> <li>8) Rojo (RD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Marrón (BN)</li> <li>2) Azul (BU)</li> <li>3) Blanco (WH)</li> <li>4) Verde (GN)</li> <li>5) Rosa (PK)</li> <li>6) Amarillo (YE)</li> <li>7) Negro (BK)</li> <li>8) Gris (GY)</li> <li>9) Rojo (RD)</li> <li>10) Violeta (VT)</li> <li>11) Gris-Rosa (GY/PK)</li> <li>12) Rojo-Azul (RD/BU)</li> </ul>