


Elemento di serraggio "actima"

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Alloggiamento in resina termoplastica.

Impugnatura sferica termoidurente PF 31.

Accessori in acciaio.

Versione:

brunito.

Alloggiamento colore nero.

Impugnatura sferica colore rosso. Accessori bruniti.

Nota:


La corsa di avvicinamento è di 10 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 2 mm. Per questo è possibile serrare pezzi con tolleranze fino a 1,5 mm. L'attrezzo di serraggio "actima" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.

Gli accessori a norma consentono anche altri tipi di applicazione. Vengono forniti come accessori speciali. Tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati (bussola di spinta e accessori solo su richiesta).






La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.

Disegni

Vista lato inferiore




Foro passante




Elemento di serraggio "actima"


Disegni



Piatto



Cono



Prisma

Sintesi articoli

Accessori "actima"

N. ordine	Denominazione
K0020.02	Piatto
K0020.03	cono
K0020.04	Prisma