

## Morsetti

### Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

**Materiale:**

Disco di fissaggio in acciaio o ottone.

**Versione:**

Acciaio temprato.

**Nota:**

Struttura molto compatta.

Nessun ingombro bordi grazie al serraggio laterale.


Effetto discendente.

**Nota disegno:**

1) Pezzo da lavorare

2) Dispositivo

### Disegni



### Sintesi articoli

## Morsetti

### Sintesi articoli

#### Morsetti

N. ordine	Versione	Materiale corpo base	D	B	B1	H	H1	L	Corsa di serraggio	Forza di serraggio kN	Coppia di serraggio max. Nm
<b>K0030.110</b>	con bordo affilato	acciaio	M2,5X8	9,5	3,8	6	3,6	9,5	0,15	2,8	1,8
<b>K0030.113</b>	con bordo affilato	acciaio	M4X12	12,7	5,1	8	4,8	13	0,4	6,6	5,6
<b>K0030.119</b>	con bordo affilato	acciaio	M6X16	19,05	7,6	11,5	7,2	19	0,6	16	22,5
<b>K0030.210</b>	con bordo smussato	acciaio	M2,5X8	9,5	3,8	6	3,6	9,5	0,15	2,8	1,8
<b>K0030.213</b>	con bordo smussato	acciaio	M4X12	12,7	5,1	8	4,8	13	0,4	6,6	5,6
<b>K0030.219</b>	con bordo smussato	acciaio	M6X16	19,05	7,6	11,5	7,2	19	0,6	16	22,5
<b>K0030.310</b>	con bordo smussato	ottone	M2,5X8	9,5	3,8	6	3,6	9,5	0,15	0,9	0,56
<b>K0030.313</b>	con bordo smussato	ottone	M4X12	12,7	5,1	8	4,8	13	0,4	1,8	2,8
<b>K0030.319</b>	con bordo smussato	ottone	M6X16	19,05	7,6	11,5	7,2	19	0,6	4,2	5,6