

## Chiusure a leva regolabili modello pesante

### Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

**Materiale:**

Acciaio.

**Versione:**

zincato, passivato blu.

Riscontro forma B (saldabile), non trattato.

**Nota:**

Chiusure a leva pesanti, battute, per elevati carichi di trazione, utilizzate soprattutto nella costruzione dei veicoli commerciali e delle macchine agricole, ma anche nelle costruzioni meccaniche. Quando è chiuso, il sistema di chiusura è dotato di un arresto contro l'apertura accidentale.


Per compensare le tolleranze o per ottenere un serraggio soddisfacente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (D1).

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.

# Chiusure a leva regolabili modello pesante

Disegni



## Sintesi articoli

### Chiusure a leva regolabili modello pesante

N. ordine	A	A1	B	B1	B2	B3	D	D1	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	Forza di tenuta F1 N
K0052.1702041	49	62	37	18	30	14	7	M10	30	17	14	204	86	16	25	165	20000
K0052.1852371	65	82	50	20	36	15	8,5	M14x1,5	32	20	18	237	104	21	40	190	30500

## Riscontro

**Chiusure a leva regolabili modello pesante****Sintesi articoli**

N. ordine	Forma
K0052.91851201	A
K0052.92000601	B