

## Pomelli a croce simili a DIN 6335

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale:

Resina termoindurente PF 31, colore nero.

Boccola sporgente in acciaio.

Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato.

#### Versione:

Finitura lucida.

#### Nota disegno:


Forma E: bussola in acciaio sporgente

Forma G: foro cieco

Forma K: bussola filettata

Forma L: filettatura esterna

### Disegni



### Sintesi articoli

#### Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma E

| N. ordine | Forma | D   | D1 | D8 | H  | H3 | H5 | H6 | L | T  |
|-----------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| K0148.306 | E     | M6  | 32 | 12 | 23 | -  | 9  | 12 | - | 12 |
| K0148.308 | E     | M8  | 40 | 14 | 26 | -  | 10 | 13 | - | 15 |
| K0148.310 | E     | M10 | 50 | 18 | 32 | -  | 12 | 18 | - | 18 |
| K0148.312 | E     | M12 | 63 | 20 | 40 | -  | 14 | 23 | - | 22 |
| K0148.316 | E     | M16 | 80 | 25 | 50 | -  | 17 | 28 | - | 28 |
| K0148.405 | G     | 5   | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | -  | - | 12 |
| K0148.406 | G     | 6   | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | -  | - | 15 |
| K0148.408 | G     | 8   | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | -  | - | 18 |

## Pomelli a croce simili a DIN 6335

### Sintesi articoli

| N. ordine    | Forma | D   | D1 | D8 | H  | H3 | H5 | H6 | L  | T   |
|--------------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0148.410    | G     | 10  | 50 | 22 | 32 | 20 | -  | -  | -  | 21  |
| K0148.412    | G     | 12  | 63 | 26 | 40 | 25 | -  | -  | -  | 25  |
| K0148.205    | K     | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | -  | -  | 9,5 |
| K0148.206    | K     | M6  | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | -  | -  | 12  |
| K0148.208    | K     | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | -  | -  | 14  |
| K0148.210    | K     | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | -  | -  | -  | 18  |
| K0148.212    | K     | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | -  | -  | -  | 22  |
| K0148.216    | K     | M16 | 80 | 35 | 50 | 30 | -  | -  | -  | 30  |
| K0148.505X15 | L     | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | -  | 15 | -   |
| K0148.505X20 | L     | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | -  | 20 | -   |
| K0148.505X25 | L     | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | -  | 25 | -   |
| K0148.505X30 | L     | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | -  | 30 | -   |
| K0148.505X40 | L     | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | -  | 40 | -   |
| K0148.505X50 | L     | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | -  | 50 | -   |
| K0148.506X15 | L     | M6  | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | -  | 15 | -   |
| K0148.506X20 | L     | M6  | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | -  | 20 | -   |
| K0148.506X25 | L     | M6  | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | -  | 25 | -   |
| K0148.506X30 | L     | M6  | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | -  | 30 | -   |
| K0148.506X40 | L     | M6  | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | -  | 40 | -   |
| K0148.506X50 | L     | M6  | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | -  | 50 | -   |
| K0148.508X20 | L     | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | -  | 20 | -   |
| K0148.508X25 | L     | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | -  | 25 | -   |
| K0148.508X30 | L     | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | -  | 30 | -   |
| K0148.508X35 | L     | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | -  | 35 | -   |
| K0148.508X40 | L     | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | -  | 40 | -   |
| K0148.508X45 | L     | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | -  | 45 | -   |
| K0148.508X50 | L     | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | -  | 50 | -   |
| K0148.510X20 | L     | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | -  | -  | 20 | -   |
| K0148.510X25 | L     | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | -  | -  | 25 | -   |
| K0148.510X30 | L     | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | -  | -  | 30 | -   |
| K0148.510X35 | L     | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | -  | -  | 35 | -   |
| K0148.510X40 | L     | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | -  | -  | 40 | -   |
| K0148.510X45 | L     | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | -  | -  | 45 | -   |
| K0148.510X50 | L     | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | -  | -  | 50 | -   |
| K0148.512X20 | L     | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | -  | -  | 20 | -   |
| K0148.512X30 | L     | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | -  | -  | 30 | -   |
| K0148.512X40 | L     | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | -  | -  | 40 | -   |
| K0148.512X50 | L     | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | -  | -  | 50 | -   |
| K0148.512X60 | L     | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | -  | -  | 60 | -   |

### Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma G

| N. ordine | Forma | D  | D1 | D8 | H  | H3 | T  |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|----|
| K0148.405 | G     | 5  | 25 | 12 | 16 | 8  | 12 |
| K0148.406 | G     | 6  | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 |
| K0148.408 | G     | 8  | 40 | 18 | 25 | 13 | 18 |
| K0148.410 | G     | 10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 21 |
| K0148.412 | G     | 12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 25 |