

## Impugnature girevoli

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale:

Resina termoindurente PF 31, nero.

Asse e corpo filettato in acciaio, zincato o acciaio inox, non trattato.

#### Versione:

Finitura lucida.


#### Nota:

Per il montaggio svitare l'asse.

#### Nota disegno:

1) Ausilio di montaggio

### Disegni



### Sintesi articoli

#### Impugnature girevoli

N. ordine	Materiale componenti	D	D1	D9	L	L1	L7	SW
K0170.105007	acciaio	M5	17	15	7	51	5	13
K0170.206008	acciaio	M6	23	18	8	68	6	16
K0170.208009	acciaio	M8	23	18	9	68	6	16
K0170.310011	acciaio	M10	28	21	11	77	7	19
K0170.1105007	acciaio inox	M5	17	15	7	51	5	13
K0170.1206008	acciaio inox	M6	23	18	8	68	6	16
K0170.1208009	acciaio inox	M8	23	18	9	68	6	16
K0170.1310011	acciaio inox	M10	28	21	11	77	7	19