

Maniglie a staffa in alluminio quadrate

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alluminio.

Versione:

Opacizzato e anodizzato colore nero o naturale.


Indicazioni per l'acquisto:

Viti di fissaggio fornite in dotazione.

Montaggio:

Dal retro.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Colore	Materiale corpo base	A	B	B1	D	H	L	T	Capacità di carico N
K1075.055053	naturale	alluminio	55	12,2	8	M5	40	69	10	750
K1075.088053	naturale	alluminio	88	12,2	8	M5	40	102	10	750
K1075.120053	naturale	alluminio	120	12,2	8	M5	40	134	10	750
K1075.180053	naturale	alluminio	180	12,2	8	M5	40	194	10	750
K1075.235053	naturale	alluminio	235	12,2	8	M5	40	249	10	750
K1075.055051	nero	alluminio	55	12,2	8	M5	40	69	10	750
K1075.088051	nero	alluminio	88	12,2	8	M5	40	102	10	750
K1075.120051	nero	alluminio	120	12,2	8	M5	40	134	10	750
K1075.180051	nero	alluminio	180	12,2	8	M5	40	194	10	750

Maniglie a staffa in alluminio quadrate

Sintesi articoli
