

Pomelli con filettatura esterna

Descrizione articolo/immagini prodotto



Grigio nerastro RAL 7021	Arancio puro RAL 2004	Verde segnale RAL 6032	Blu traffico RAL 5017
Grigio chiaro RAL 7035	Rosso traffico RAL 3020	Giallo navone RAL 1021	

Descrizione


Materiale:

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:

Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.

Disegni



Sintesi articoli

Pomelli con filettatura esterna

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0251.04X10	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10

Pomelli con filettatura esterna

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0251.041X10	acciaio	arancione RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.042X10	acciaio	verde segnale RAL6032	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.043X10	acciaio	blu RAL5017	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.045X10	acciaio	grigio luce RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.046X10	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.047X10	acciaio	giallo navone RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.05X10	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.051X10	acciaio	arancione RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.052X10	acciaio	verde segnale RAL6032	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.053X10	acciaio	blu RAL5017	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.055X10	acciaio	grigio luce RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.056X10	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.057X10	acciaio	giallo navone RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.06X15	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.061X15	acciaio	arancione RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.062X15	acciaio	verde segnale RAL6032	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.063X15	acciaio	blu RAL5017	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.065X15	acciaio	grigio luce RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.066X15	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.067X15	acciaio	giallo navone RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.08X15	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.081X15	acciaio	arancione RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.082X15	acciaio	verde segnale RAL6032	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.083X15	acciaio	blu RAL5017	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.085X15	acciaio	grigio luce RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.086X15	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.087X15	acciaio	giallo navone RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.004X10	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0041X10	acciaio inox	arancione RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0042X10	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0043X10	acciaio inox	blu RAL5017	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0045X10	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0046X10	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0047X10	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.005X10	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0051X10	acciaio inox	arancione RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0052X10	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0053X10	acciaio inox	blu RAL5017	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0055X10	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0056X10	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0057X10	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.006X15	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0061X15	acciaio inox	arancione RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0062X15	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0063X15	acciaio inox	blu RAL5017	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0065X15	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0066X15	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0067X15	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.008X15	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0081X15	acciaio inox	arancione RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0082X15	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0083X15	acciaio inox	blu RAL5017	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0085X15	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0086X15	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0087X15	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	15

