

## Pomelli zigrinati per viti con esagono incassato

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione


**Materiale:**  
Resina termoplastica.

**Versione:**  
nei colori nero, grigio o rosso.

**Nota:**  
Viti idonee ISO 4762.

Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato. Per il pomello zigrinato nero non è necessario indicare il codice colore.

### Disegni



### Sintesi articoli

#### Pomelli zigrinati per viti con esagono incassato

N. ordine	Colore corpo base	D1	D2	H	Per viti con cava esagonale
K0680.030	nero	9,5	8,3	4,5	M3
K0680.0305	grigio	9,5	8,3	4,5	M3
K0680.0306	rosso	9,5	8,3	4,5	M3
K0680.040	nero	13	9,6	5	M4
K0680.0405	grigio	13	9,6	5	M4
K0680.0406	rosso	13	9,6	5	M4
K0680.050	nero	16	11,5	6,5	M5
K0680.0505	grigio	16	11,5	6,5	M5
K0680.0506	rosso	16	11,5	6,5	M5
K0680.060	nero	19	14	7,5	M6
K0680.0605	grigio	19	14	7,5	M6
K0680.0606	rosso	19	14	7,5	M6
K0680.061	nero	26	13	8	M6
K0680.0615	grigio	26	13	8	M6

## Pomelli zigrinati per viti con esagono incassato

### Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	D1	D2	H	Per viti con cava esagonale
<b>K0680.0616</b>	rosso	26	13	8	M6
<b>K0680.080</b>	nero	26	16	10	M8
<b>K0680.0805</b>	grigio	26	16	10	M8
<b>K0680.0806</b>	rosso	26	16	10	M8