


## Imbastitori a sfere

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale:

Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.

Perno in acciaio inox 1.4305.

Sfere in acciaio inox 1.4125.

Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.

#### Versione:

Superficie non trattata.

#### Nota:

Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.

Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.

#### Accessori:


Bussole portamaschi per imbastitore K0724

Cavo di sicurezza a spirale K0367

Cavetto di tenuta con occhiello K0367

Anello K0367

### Disegni



### Sintesi articoli

#### Imbastitori a sfere in acciaio inox, forma A

# Imbastitori a sfere

## Sintesi articoli

| N. ordine       | Forma | D    | D1 | D2   | D3   | D4   | L  | L1   | L2   | L3   | L4   | L5   | SW | Foro di alloggiamento H11 | Sforzo di taglio doppio max. kN |
|-----------------|-------|------|----|------|------|------|----|------|------|------|------|------|----|---------------------------|---------------------------------|
| K0790.001205010 | A     | 11,5 | 5  | 5,5  | 10   | -    | 10 | 5,9  | 25   | -    | -    | 15,9 | 11 | 5                         | 15                              |
| K0790.001205015 | A     | 11,5 | 5  | 5,5  | 10   | -    | 15 | 5,9  | 25   | -    | -    | 20,9 | 11 | 5                         | 15                              |
| K0790.001205020 | A     | 11,5 | 5  | 5,5  | 10   | -    | 20 | 5,9  | 25   | -    | -    | 25,9 | 11 | 5                         | 15                              |
| K0790.001205025 | A     | 11,5 | 5  | 5,5  | 10   | -    | 25 | 5,9  | 25   | -    | -    | 30,9 | 11 | 5                         | 15                              |
| K0790.001205030 | A     | 11,5 | 5  | 5,5  | 10   | -    | 30 | 5,9  | 25   | -    | -    | 35,9 | 11 | 5                         | 15                              |
| K0790.001206010 | A     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | -    | 10 | 6,8  | 25   | -    | -    | 16,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.001206015 | A     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | -    | 15 | 6,8  | 25   | -    | -    | 21,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.001206020 | A     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | -    | 20 | 6,8  | 25   | -    | -    | 26,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.001206025 | A     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | -    | 25 | 6,8  | 25   | -    | -    | 31,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.001206030 | A     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | -    | 30 | 6,8  | 25   | -    | -    | 36,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.001206035 | A     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | -    | 35 | 6,8  | 25   | -    | -    | 41,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.001206040 | A     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | -    | 40 | 6,8  | 25   | -    | -    | 46,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.001206045 | A     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | -    | 45 | 6,8  | 25   | -    | -    | 51,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.001206050 | A     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | -    | 50 | 6,8  | 25   | -    | -    | 56,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.001508020 | A     | 15,5 | 8  | 9,5  | 13,5 | -    | 20 | 7,8  | 33   | -    | -    | 27,8 | 15 | 8                         | 38                              |
| K0790.001508025 | A     | 15,5 | 8  | 9,5  | 13,5 | -    | 25 | 7,8  | 33   | -    | -    | 32,8 | 15 | 8                         | 38                              |
| K0790.001508030 | A     | 15,5 | 8  | 9,5  | 13,5 | -    | 30 | 7,8  | 33   | -    | -    | 37,8 | 15 | 8                         | 38                              |
| K0790.001508035 | A     | 15,5 | 8  | 9,5  | 13,5 | -    | 35 | 7,8  | 33   | -    | -    | 42,8 | 15 | 8                         | 38                              |
| K0790.001508040 | A     | 15,5 | 8  | 9,5  | 13,5 | -    | 40 | 7,8  | 33   | -    | -    | 47,8 | 15 | 8                         | 38                              |
| K0790.001508045 | A     | 15,5 | 8  | 9,5  | 13,5 | -    | 45 | 7,8  | 33   | -    | -    | 52,8 | 15 | 8                         | 38                              |
| K0790.001508050 | A     | 15,5 | 8  | 9,5  | 13,5 | -    | 50 | 7,8  | 33   | -    | -    | 57,8 | 15 | 8                         | 38                              |
| K0790.001510020 | A     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | -    | 20 | 8,9  | 33   | -    | -    | 28,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.001510025 | A     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | -    | 25 | 8,9  | 33   | -    | -    | 33,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.001510030 | A     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | -    | 30 | 8,9  | 33   | -    | -    | 38,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.001510035 | A     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | -    | 35 | 8,9  | 33   | -    | -    | 43,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.001510040 | A     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | -    | 40 | 8,9  | 33   | -    | -    | 48,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.001510045 | A     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | -    | 45 | 8,9  | 33   | -    | -    | 53,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.001510050 | A     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | -    | 50 | 8,9  | 33   | -    | -    | 58,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.001510060 | A     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | -    | 60 | 8,9  | 33   | -    | -    | 68,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.002112025 | A     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | -    | 25 | 9,9  | 39,5 | -    | -    | 34,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.002112030 | A     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | -    | 30 | 9,9  | 39,5 | -    | -    | 39,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.002112035 | A     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | -    | 35 | 9,9  | 39,5 | -    | -    | 44,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.002112040 | A     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | -    | 40 | 9,9  | 39,5 | -    | -    | 49,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.002112045 | A     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | -    | 45 | 9,9  | 39,5 | -    | -    | 54,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.002112050 | A     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | -    | 50 | 9,9  | 39,5 | -    | -    | 59,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.002112060 | A     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | -    | 60 | 9,9  | 39,5 | -    | -    | 69,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.002112070 | A     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | -    | 70 | 9,9  | 39,5 | -    | -    | 79,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.002112080 | A     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | -    | 80 | 9,9  | 39,5 | -    | -    | 89,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.002116030 | A     | 22   | 16 | 19   | 20   | -    | 30 | 13,1 | 39,5 | -    | -    | 43,1 | 21 | 16                        | 153                             |
| K0790.002116035 | A     | 22   | 16 | 19   | 20   | -    | 35 | 13,1 | 39,5 | -    | -    | 48,1 | 21 | 16                        | 153                             |
| K0790.002116040 | A     | 22   | 16 | 19   | 20   | -    | 40 | 13,1 | 39,5 | -    | -    | 53,1 | 21 | 16                        | 153                             |
| K0790.002116045 | A     | 22   | 16 | 19   | 20   | -    | 45 | 13,1 | 39,5 | -    | -    | 58,1 | 21 | 16                        | 153                             |
| K0790.002116050 | A     | 22   | 16 | 19   | 20   | -    | 50 | 13,1 | 39,5 | -    | -    | 63,1 | 21 | 16                        | 153                             |
| K0790.002116060 | A     | 22   | 16 | 19   | 20   | -    | 60 | 13,1 | 39,5 | -    | -    | 73,1 | 21 | 16                        | 153                             |
| K0790.002116070 | A     | 22   | 16 | 19   | 20   | -    | 70 | 13,1 | 39,5 | -    | -    | 83,1 | 21 | 16                        | 153                             |
| K0790.002116080 | A     | 22   | 16 | 19   | 20   | -    | 80 | 13,1 | 39,5 | -    | -    | 93,1 | 21 | 16                        | 153                             |
| K0790.101205010 | B     | 11,5 | 5  | 5,5  | 10   | 18,3 | 10 | 5,9  | 25   | 34,6 | 16,6 | 15,9 | 11 | 5                         | 15                              |
| K0790.101205015 | B     | 11,5 | 5  | 5,5  | 10   | 18,3 | 15 | 5,9  | 25   | 34,6 | 16,6 | 20,9 | 11 | 5                         | 15                              |
| K0790.101205020 | B     | 11,5 | 5  | 5,5  | 10   | 18,3 | 20 | 5,9  | 25   | 34,6 | 16,6 | 25,9 | 11 | 5                         | 15                              |
| K0790.101205025 | B     | 11,5 | 5  | 5,5  | 10   | 18,3 | 25 | 5,9  | 25   | 34,6 | 16,6 | 30,9 | 11 | 5                         | 15                              |
| K0790.101205030 | B     | 11,5 | 5  | 5,5  | 10   | 18,3 | 30 | 5,9  | 25   | 34,6 | 16,6 | 35,9 | 11 | 5                         | 15                              |
| K0790.101206010 | B     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | 18,3 | 10 | 6,8  | 25   | 34,6 | 16,6 | 16,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.101206015 | B     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | 18,3 | 15 | 6,8  | 25   | 34,6 | 16,6 | 21,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.101206020 | B     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | 18,3 | 20 | 6,8  | 25   | 34,6 | 16,6 | 26,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.101206025 | B     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | 18,3 | 25 | 6,8  | 25   | 34,6 | 16,6 | 31,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.101206030 | B     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | 18,3 | 30 | 6,8  | 25   | 34,6 | 16,6 | 36,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.101206035 | B     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | 18,3 | 35 | 6,8  | 25   | 34,6 | 16,6 | 41,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.101206040 | B     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | 18,3 | 40 | 6,8  | 25   | 34,6 | 16,6 | 46,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.101206045 | B     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | 18,3 | 45 | 6,8  | 25   | 34,6 | 16,6 | 51,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.101206050 | B     | 11,5 | 6  | 6,85 | 10   | 18,3 | 50 | 6,8  | 25   | 34,6 | 16,6 | 56,8 | 11 | 6                         | 22                              |
| K0790.101508020 | B     | 15,5 | 8  | 9,5  | 13,5 | 24   | 20 | 7,8  | 33   | 46,7 | 22,7 | 27,8 | 15 | 8                         | 38                              |

## Imbastitori a sfere

### Sintesi articoli

| N. ordine       | Forma | D    | D1 | D2   | D3   | D4 | L  | L1   | L2   | L3   | L4   | L5   | SW | Foro di alloggiamento H11 | Sforzo di taglio doppio max. kN |
|-----------------|-------|------|----|------|------|----|----|------|------|------|------|------|----|---------------------------|---------------------------------|
| K0790.101508025 | B     | 15,5 | 8  | 9,5  | 13,5 | 24 | 25 | 7,8  | 33   | 46,7 | 22,7 | 32,8 | 15 | 8                         | 38                              |
| K0790.101508030 | B     | 15,5 | 8  | 9,5  | 13,5 | 24 | 30 | 7,8  | 33   | 46,7 | 22,7 | 37,8 | 15 | 8                         | 38                              |
| K0790.101508035 | B     | 15,5 | 8  | 9,5  | 13,5 | 24 | 35 | 7,8  | 33   | 46,7 | 22,7 | 42,8 | 15 | 8                         | 38                              |
| K0790.101508040 | B     | 15,5 | 8  | 9,5  | 13,5 | 24 | 40 | 7,8  | 33   | 46,7 | 22,7 | 47,8 | 15 | 8                         | 38                              |
| K0790.101508045 | B     | 15,5 | 8  | 9,5  | 13,5 | 24 | 45 | 7,8  | 33   | 46,7 | 22,7 | 52,8 | 15 | 8                         | 38                              |
| K0790.101508050 | B     | 15,5 | 8  | 9,5  | 13,5 | 24 | 50 | 7,8  | 33   | 46,7 | 22,7 | 57,8 | 15 | 8                         | 38                              |
| K0790.101510020 | B     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | 24 | 20 | 8,9  | 33   | 46,7 | 22,7 | 28,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.101510025 | B     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | 24 | 25 | 8,9  | 33   | 46,7 | 22,7 | 33,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.101510030 | B     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | 24 | 30 | 8,9  | 33   | 46,7 | 22,7 | 38,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.101510035 | B     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | 24 | 35 | 8,9  | 33   | 46,7 | 22,7 | 43,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.101510040 | B     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | 24 | 40 | 8,9  | 33   | 46,7 | 22,7 | 48,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.101510045 | B     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | 24 | 45 | 8,9  | 33   | 46,7 | 22,7 | 53,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.101510050 | B     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | 24 | 50 | 8,9  | 33   | 46,7 | 22,7 | 58,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.101510060 | B     | 15,5 | 10 | 12   | 13,5 | 24 | 60 | 8,9  | 33   | 46,7 | 22,7 | 68,9 | 15 | 10                        | 60                              |
| K0790.102112025 | B     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | 33 | 25 | 9,9  | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 34,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.102112030 | B     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | 33 | 30 | 9,9  | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 39,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.102112035 | B     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | 33 | 35 | 9,9  | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 44,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.102112040 | B     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | 33 | 40 | 9,9  | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 49,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.102112045 | B     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | 33 | 45 | 9,9  | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 54,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.102112050 | B     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | 33 | 50 | 9,9  | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 59,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.102112060 | B     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | 33 | 60 | 9,9  | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 69,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.102112070 | B     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | 33 | 70 | 9,9  | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 79,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.102112080 | B     | 22   | 12 | 14,5 | 20   | 33 | 80 | 9,9  | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 89,9 | 21 | 12                        | 86                              |
| K0790.102116030 | B     | 22   | 16 | 19   | 20   | 33 | 30 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 43,1 | 21 | 16                        | 153                             |
| K0790.102116035 | B     | 22   | 16 | 19   | 20   | 33 | 35 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 48,1 | 21 | 16                        | 153                             |
| K0790.102116040 | B     | 22   | 16 | 19   | 20   | 33 | 40 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 53,1 | 21 | 16                        | 153                             |
| K0790.102116045 | B     | 22   | 16 | 19   | 20   | 33 | 45 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 58,1 | 21 | 16                        | 153                             |
| K0790.102116050 | B     | 22   | 16 | 19   | 20   | 33 | 50 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 63,1 | 21 | 16                        | 153                             |
| K0790.102116060 | B     | 22   | 16 | 19   | 20   | 33 | 60 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 73,1 | 21 | 16                        | 153                             |
| K0790.102116070 | B     | 22   | 16 | 19   | 20   | 33 | 70 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 83,1 | 21 | 16                        | 153                             |
| K0790.102116080 | B     | 22   | 16 | 19   | 20   | 33 | 80 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 93,1 | 21 | 16                        | 153                             |