K0912_RA

Staffa girevole, esecuzione destra

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Acciaio da bonifica.
Impugnatura sferica in plastica.

Versione:
Trattato termicamente e brunito.
Impugnatura sferica termoindurente PF 31, nera.

Nota:
* Forza manuale consentita per la maniglia.

Accessori:
Maniglie standard K0915.
Manopole avvitabili con limitazione di coppia K0916.
Bracci tenditori per staffe girevoli K0912.03006010 e K0912.04007516.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Staffa girevole, esecuzione destra

Disegni





Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Impugnatura	A min.	A max.	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V	F=Forza di serraggio N	Forza manuale FH N
K0912.103232	a destra	senza impugnatura	31,4	32,6	30	46	18	30	10	32	14	25	M6	15	17	51	57,5	M4x8	M5	-	-	800	150*
K0912.104540	a destra	senza impugnatura	44,1	45,9	40	63	25	38	13	40	16	32	M8	20	22,5	69,5	78,1	M6x12	M6	-	-	1200	200*
K0912.113232	a destra	con impugnatura	31,4	32,6	30	46	18	30	10	32	14	25	M6	15	17	51	57,5	M4x8	M5	20	73	800	150*
K0912.114540	a destra	con impugnatura	44,1	45,9	40	63	25	38	13	40	16	32	M8	20	22,5	69,5	78,1	M6x12	M6	25	107	1200	200*

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG