


Morsetti a T acciaio inox

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio microfuso inox 1.4308.

Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.

Per Ø superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.

Versione:

Lucidatura elettrolitica.


Su richiesta:

Maniglia a leva per il fissaggio.

Accessori:

- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493

Disegni



Morsetti a T acciaio inox

Sintesi articoli

Morsetto a T in acciaio inox

N. ordine	Forma	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	P	R	S
K0475.11212	A	12,1	12,1	30,5	25	32	35	25	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
K0475.11414	A	14,1	14,1	30,5	25	32	35	25	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
K0475.11616	A	16,1	16,1	30,5	25	32	35	25	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
K0475.11818	A	18,1	18,1	30,5	25	32	35	25	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
K0475.12020	A	20,1	20,1	30,5	25	32	35	25	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
K0475.13030	B	30,1	30,1	40	38,4	38	48	-	78	87	58	45,5	69	M8x30
K0475.14040	B	40,17	40,17	60	50,4	50	63	-	112	124,9	87	52	102,5	M10x35